

**CableLine**  
**CLI M 2-4 RT/WS 2 MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



I marcatori CLI M vengono inseriti sulle strisce di supporto CLI MH e fissati per mezzo di fascette serracavo. Questo sistema è particolarmente adatto a conduttori e cavi con grandi sezioni.

**Vantaggi:**

- Marcatore combinato per cavi e tubi
- Una grandezza per tutti i diametri a partire da 16 mm<sup>2</sup>
- Possibilità di combinazioni illimitate
- Marcatori chiusi fissati in modo permanente
- Ottima leggibilità

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | CLI M 2-4 RT/WS 2 MP                                              |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1733651509</a>                                        |
| Versione   | CableLine, Segnafili e segnacavi, 10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, rosso |
| GTIN (EAN) | 4032248451128                                                     |
| CPZ        | 100 Pezzo                                                         |

**CableLine**  
**CLI M 2-4 RT/WS 2 MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|                     |         |                      |            |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 11,3 mm | Larghezza (pollici)  | 0,445 inch |
| Posizione verticale | 4 mm    | Altezza (pollici)    | 0,157 inch |
| Profondità          | 3 mm    | Profondità (pollici) | 0,118 inch |
| Peso netto          | 0,13 g  |                      |            |

**Dati generali**

|                                                                 |             |                                    |                               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Alogeni                                                         | Sì          | Campo delle temperature di impiego | -30...80 °C                   |
| Caratteri stampati                                              | Numeri      | Classe d'infiammabilità UL 94      | V-0                           |
| Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 2           | Colore stampa                      | bianco                        |
| Colori                                                          | rosso       | Industrie consigliate              | Processo, Macchine            |
| Larghezza                                                       | 11,3 mm     | Materiale                          | PVC, flessibile, senza cadmio |
| Orientamento della stampa                                       | orizzontale | Processo di stampa                 | impresso a caldo              |
| Stampa                                                          | 2           | Tipo di stampa                     | Standard                      |
| Versione                                                        | MultiPack   |                                    |                               |

**Segnafili e segnacavi**

|                                       |                     |                                       |                    |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Alogeni                               | Sì                  | Diametro esterno conduttore           | 10 - 317 mm        |
| Diametro esterno del conduttore, max. | 317 mm              | Diametro esterno del conduttore, min. | 10 mm              |
| Sezione di collegamento cavo, max.    | 500 mm <sup>2</sup> | Sezione di collegamento cavo, min.    | 16 mm <sup>2</sup> |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                            |                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dati ingegneristici        | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                         |
| Notifica modifica prodotto | <a href="#">PCN CableLine_DE</a><br><a href="#">PCN CableLine_EN</a> |