# CableLine
# CLI M 2-4 GR/SW 8 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com




I marcatori CLI M vengono inseriti sulle strisce di supporto CLI MH e fissati per mezzo di fascette serracavo. Questo sistema è particolarmente adatto a conduttori e cavi con grandi sezioni.

Vantaggi:

- Marcatore combinato per cavi e tubi
- Una grandezza per tutti i diametri a partire da 16 mm²
- Possibilità di combinazioni illimitate
- Marcatori chiusi fissati in modo permanente
- Ottima leggibilità

## Dati generali per l'ordinazione

| | |
|---|---|
| Tipo | CLI M 2-4 GR/SW 8 MP |
| Nr.Cat. | 1733651527 |
| Versione | CableLine, Segnafili e segnacavi, 10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, grigio |
| GTIN (EAN) | 4032248451173 |
| CPZ | 100 Pezzo |

# CableLine
# CLI M 2-4 GR/SW 8 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

| | | | |
|---|---|---|---|
| Larghezza | 11,3 mm | Larghezza (pollici) | 0,445 inch |
| Posizione verticale | 4 mm | Altezza (pollici) | 0,157 inch |
| Profondità | 3 mm | Profondità (pollici) | 0,118 inch |
| Peso netto | 0,13 g | | |

### Dati generali

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alogeni | Sì | Campo delle temperature di impiego | -30...80 °C |
| Caratteri stampati | Numeri | Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 |
| Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 8 | Colore stampa | Nero |
| Colori | grigio | Industrie consigliate | Processo, Macchine |
| Larghezza | 11,3 mm | Materiale | PVC, flessibile, senza cadmio |
| Orientamento della stampa | orizzontale | Processo di stampa | impresso a caldo |
| Stampa | 8 | Tipo di stampa | Standard |
| Versione | MultiPack | | |

### Segnafili e segnacavi

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alogeni | Sì | Diametro esterno conduttore | 10 - 317 mm |
| Diametro esterno del conduttore, max. | 317 mm | Diametro esterno del conduttore, min. | 10 mm |
| Sezione di collegamento cavo, max. | 500 mm² | Sezione di collegamento cavo, min. | 16 mm² |

### Classificazioni

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001530 | ETIM 4.0 | EC001288 |
| ETIM 5.0 | EC001530 | ETIM 6.0 | EC001530 |
| UNSPSC | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 | | |

### Approvazioni

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Downloads

| | |
|---|---|
| Dati ingegneristici | EPLAN, WSCAD |
| Notifica modifica prodotto | PCN CableLine_DE<br>PCN CableLine_EN |

## CableLine
## CLI M 2-4 GR/SW 8 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Disegni



Come da figura