OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 3.50
BL 3.50 AH05 BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Esempio d'uso



Come da figura

Protezione concreta, valida ergonomia ed ottica chiusa:
Dal fermacavo dei conduttori collegati attraverso la protezione visiva e di contatto fino all'ausilio di trazione: le calotte di copertura installabili come optional soddisfano in egual misura le esigenze meccaniche, ottiche e tattili. Entrambi i semicuscinetti avvolgono completamente il connettore, si innestano in modo sicuro l'uno nell'altro ed offrono le seguenti funzioni:
• scarico della trazione mediante fascette serracavo o serracavi integrati.
• contrassegno mediante dekafix o strisce adesive
• possibilità di installazione affiancata senza perdita della polarità o salto di passo
• Compatibilità: adatto per connettori con e senza flangia oppure per elementi di fissaggio
• Flessibilità: in funzione della grandezza sono previste 1-3 uscite cavi in diverse direzioni
In questo modo le calotte di copertura Weidmüller garatiscono maggiore stabilità a fronte di una migliore identificazione, di una completa compatibilità e flessibilità.
Il risultato: massima sicurezza e facilità d'impiego per l'applicazione ed l'utilizzatore.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	BL 3.50 AH05 BK BX
Nr.Cat.	1745600000
Versione	Connettore per circuito stampato, Accessori, Calotta di copertura, Nero, Numero di poli: 5
GTIN (EAN)	4008190985165
CPZ	10 Pezzo
Parametri prodotto	
Imballaggio	Box

OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 3.50
BL 3.50 AH05 BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Peso netto	2,9 g

Dati del materiale

Materiale isolante	PBT	Colori	Nero
Tabella dei colori (simile)	RAL 9011	GWFI	960 °C
Temperatura d'esercizio , min.	-50 °C	Temperatura d'esercizio , max.	100 °C
Campo della temperatura di montaggio, min.	-25 °C	Campo della temperatura di montaggio, max.	100 °C

Dati di dimensionamento secondo IEC

Testato secondo lo standard	IEC 60664-1, IEC 61984

Imballaggio

Imballaggio	Box	Lunghezza VPE	15 mm
Larghezza VPE	60 mm	Altezza VPE	90 mm

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001284	ETIM 4.0	EC000250
ETIM 5.0	EC000250	ETIM 6.0	EC002638
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-26-92-01
eClass 7.1	27-44-92-02	eClass 8.1	27-44-92-02
eClass 9.0	27-44-03-09	eClass 9.1	27-44-03-09

Note

Note	
Conformità IPC	Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.

Approvazioni

Omologazioni	
ROHS	Conforme

OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 3.50
BL 3.50 AH05 BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Downloads

Brochure/Catalogo	FL DRIVES EN MB DEVICE MANUF. EN FL DRIVES DE CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN FL BUILDING SAFETY EN FL APPL LED LIGHTING EN FL INDUSTR.CONTROLS EN FL MACHINE SAFETY EN FL HEATING ELECTR EN FL APPL_INVERTER EN FL_BASE_STATION_EN FL ELEVATOR EN FL POWER SUPPLY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	Declaration of the Manufacturer