

**CableLine  
CLI TM 20-33****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



CLI TM è il segnafile adatto alle grandi sezioni di conduttore. La tasca trasparente del segnafile protegge perfettamente i marcatori ad innesto dalle sollecitazioni esterne. I segnafile trasparenti CLI TM vengono fissati con fascette serracavo. La siglatura viene eseguita con TM-I 18 per CLI TM 10/33 o ESG 9/17 o CLI TM20/33. Entrambi i marcatori ad innesto sono realizzati nel collaudato formato MultiCard e possono essere siglati in modo pratico con stampante laser SMark, PrintJet, plotter o MC-Mobilo. Il marcatore CLI F 2/17,5 è ideale per CLI TM 20/66.

- Posizionamento sicuro mediante fascette serracavo
- Siglatura professionale con i sistemi di stampa

Weidmüller per MultiCard.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | CLI TM 20-33                                                             |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1763280000</a>                                               |
| Versione   | CableLine, Segnafile e segnacavi, 10 - 317 mm, 33 x 11.3 mm, trasparente |
| GTIN (EAN) | 4032248050246                                                            |
| CPZ        | 100 Pezzo                                                                |

**CableLine  
CLI TM 20-33****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|                     |         |                      |            |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 11,3 mm | Larghezza (pollici)  | 0,445 inch |
| Posizione verticale | 33 mm   | Altezza (pollici)    | 1,299 inch |
| Profondità          | 5 mm    | Profondità (pollici) | 0,197 inch |
| Peso netto          | 0,7 g   |                      |            |

**Dati generali**

|                               |                    |                                    |             |
|-------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------|
| Alogeni                       | Sì                 | Campo delle temperature di impiego | -30...60 °C |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0                | Colori                             | trasparente |
| Industrie consigliate         | Processo, Macchine | Larghezza                          | 11,3 mm     |
| Materiale                     | PVC                | Tipo di stampa                     | Neutro      |

**Segnafili e segnacavi**

|                                       |                     |                                       |                    |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Alogeni                               | Sì                  | Diametro esterno conduttore           | 10 - 317 mm        |
| Diametro esterno del conduttore, max. | 317 mm              | Diametro esterno del conduttore, min. | 10 mm              |
| Sezione di collegamento cavo, max.    | 500 mm <sup>2</sup> | Sezione di collegamento cavo, min.    | 16 mm <sup>2</sup> |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN</a> , <a href="#">WSCAD</a> |
|---------------------|-----------------------------------------------|