

**SKMU PA (controdado di plastica)  
SKMU PG21-K GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Weidmüller vanta un vasto assortimento di sistemi di introduzione di cavi/conduttori: diversi tipi di collegamenti a vite in plastica, ottone e acciaio inox con classe di protezione IP 66, 67, 68 o IP 69 K. Grazie ai sistemi modulari per l'inserimento di cavi e conduttori, è possibile introdurre i conduttori preconfezionati nei dispositivi in modo semplice e veloce. Inoltre sono disponibili sia sistemi di introduzione di cavi/conduttori sia raccordi a vite per cavi certificati EX.

- Pressacavi in plastica e ottone
- Pressacavi EMC
- Per settori a rischio di esplosione
- Approvazioni VDE, CSA e UL

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | SKMU PG21-K GR                                                                     |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1698220000</a>                                                         |
| Versione   | SKMU PA (controdado di plastica), Controdado, PG 21, 7 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30) |
| GTIN (EAN) | 4008190884758                                                                      |
| CPZ        | 100 Pezzo                                                                          |

**SKMU PA (controdado di plastica)**  
**SKMU PG21-K GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici**
**Dimensioni e peso**

Peso netto 4,1 g

**Dati Generali**

|                                          |        |                                          |                         |
|------------------------------------------|--------|------------------------------------------|-------------------------|
| Spessore                                 | 7 mm   | Apertura della chiave 1                  | 36 mm                   |
| Campo delle temperature di impiego, max. | 100 °C | Campo delle temperature di impiego, min. | -20 °C                  |
| Classe d'infiammabilità UL 94            | V-2    | Diametro esterno                         | 41,58 mm                |
| Filettatura (esterna)                    | PG 21  | Filettatura (interna)                    | PG 21                   |
| Lunghezza filettatura                    | 7 mm   | Materiale                                | Polyamid 6 (PA6 - GF30) |
| Pressacavi                               | PG     | Spessore                                 | 7 mm                    |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000940    | ETIM 4.0   | EC000441    |
| ETIM 5.0   | EC000441    | ETIM 6.0   | EC000940    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 23-11-07-01 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-09 | eClass 7.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-09 | eClass 9.0 | 27-14-44-24 |
| eClass 9.1 | 27-14-44-24 |            |             |

**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS Conforme

**Downloads**

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Brochure/Catalogo   | <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>        |
| Dati ingegneristici | <a href="#">STEP</a>                |

**SKMU PA (controdado di plastica)  
SKMU PG21-K GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Disegni**