

**Accessori
SCT 4 ,6/127 C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Weidmüller Steel Series comprende un vasto assortimento di fascette serracavo per sollecitazioni estreme, come le elevate temperature o la presenza di forti agenti chimici.

- Acciaio inossidabile AISI 304,
- Installazione agevole e sicura grazie alla chiusura brevettata
- Bordi arrotondati brevettati per evitare qualsiasi rischio di lesione
- Ideali per impiego all'esterno
- Resistenti all'irraggiamento e alla corrosione
- Antimagnetici
- Bordi non dentellati, quindi nessun danneggiamento dell'isolamento.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|---|
| Tipo | SCT 4 ,6/127 C |
| Nr.Cat. | 1699800000 |
| Versione | Accessori, Fascette serracavo, x 4.6445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892241 |
| CPZ | 100 Pezzo |

Foglio dati

Accessori SCT 4,6/127 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Larghezza | 4,6 mm | Larghezza (pollici) | 0,181 inch |
| Posizione verticale | 127 mm | Altezza (pollici) | 5 inch |
| Profondità | 0,25 mm | Profondità (pollici) | 0,01 inch |
| Peso netto | 1,6 g | | |

Materiale di installazione

| | | | |
|--|--------|--|---------------------|
| Campo delle temperature di impiego, max. | 538 °C | Campo delle temperature di impiego, min. | -80 °C |
| Diametro del cavo, max. | 25 mm | Materiale | Acciaio inox 1.4301 |
| Resistenza alla trazione | 445 N | | |

Classificazioni

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000046 | ETIM 4.0 | EC000761 |
| ETIM 5.0 | EC000761 | ETIM 6.0 | EC000046 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-07-02 |
| eClass 6.2 | 27-14-07-02 | eClass 7.1 | 27-14-11-37 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-37 | eClass 9.0 | 27-14-07-02 |
| eClass 9.1 | 27-14-07-02 | | |

Approvazioni

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Downloads

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Dati ingegneristici | EPLAN, WSCAD |
|---------------------|------------------------------|

Foglio dati

Accessori
SCT 4,6/127 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

Disegno

