

VG K (pressacavo standard in plastica)
VG M32 - K 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Pressacavi che rispondono all'elevato grado di protezione
IP 68.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VG M32 - K 68
Nr.Cat.	1772320000
Versione	VG K (pressacavo standard in plastica), Pressacavo, M 32, 15 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
GTIN (EAN)	4032248129980
CPZ	20 Pezzo

VG K (pressacavo standard in plastica) VG M32 - K 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Lunghezza	56 mm	Lunghezza (pollici)	2,205 inch
Peso netto	38,2 g		

Dati Generali

Apertura della chiave 1	42 mm	Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-30 °C	Classe d'infiammabilità UL 94	V-2
Coppia di serraggio controdata, max.	8,5 Nm	Coppia di serraggio controdata, min.	7,5 Nm
Coppia di serraggio dado esagonale cieco, max.	13 Nm	Coppia di serraggio dado esagonale cieco, min.	12 Nm
Coppia di serraggio supporto, max.	8,5 Nm	Coppia di serraggio supporto, min.	7,5 Nm
Diametro cavo, esterno, max.	25 mm	Diametro cavo, esterno, min.	18 mm
Filettatura (esterna)	M 32	Grado di protezione	IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Inserto di tenuta stagna	CR
Lunghezza filettatura	15 mm	Materiale	poliammide 6
Norme	DIN EN 62444, EN 62444, IEC 62444	Passo del filetto	1,5 mm
Pressacavi	metrico		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dati ingegneristici	EPLAN.WSCAD
Dati ingegneristici	STEP