

**Marcatori in acciaio inox  
WSMH 60mm****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Come da figura

WSM è un sistema di siglatura completo per cavi, conduttori, tubi e componenti che fornisce una siglatura permanente in ambienti incompatibili con altri tipi di marcatori. Questa linea di prodotti è costituita da piastrine di siglatura, supporti e fascette serracavo in acciaio inox, disponibili singolarmente o nella versione completa del set WSM e del Service Box.

**Vantaggi:**

- Stampa resistente del testo con forte contrasto per una leggibilità ottimale
- Resistenza al calore, al freddo, alla corrosione, agli acidi, alle sostanze chimiche, al fuoco ecc.
- Siglatura con un solo carattere e più caratteri, anche combinabile
- Montaggio veloce
- Ideale per l'ambiente esterno
- Semplice fissaggio con fascette serracavo

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | WSMH 60mm                                                             |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1774510000</a>                                            |
| Versione   | Marcatori in acciaio inox, Segnafili e segnacavi, 60 x 11 mm, argento |
| GTIN (EAN) | 4032248149308                                                         |
| CPZ        | 50 Pezzo                                                              |

**Marcatori in acciaio inox  
WSMH 60mm****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|                     |        |                      |            |
|---------------------|--------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 11 mm  | Larghezza (pollici)  | 0,433 inch |
| Posizione verticale | 60 mm  | Altezza (pollici)    | 2,362 inch |
| Profondità          | 0,3 mm | Profondità (pollici) | 0,012 inch |
| Peso netto          | 1,2 g  |                      |            |

**Dati generali**

|                                    |              |           |                     |
|------------------------------------|--------------|-----------|---------------------|
| Campo delle temperature di impiego | -80...250 °C | Colori    | argento             |
| Larghezza                          | 11 mm        | Materiale | Acciaio inox 1.4404 |
| Tipo di stampa                     | Neutro       |           |                     |

**Segnafili e segnacavi**

|                                    |                     |                                    |                    |
|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|
| Sezione di collegamento cavo, max. | 500 mm <sup>2</sup> | Sezione di collegamento cavo, min. | 16 mm <sup>2</sup> |
|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
|---------------------|------------------------------|