

**Accessori  
ZVQ 2.5/1.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustrazione del prodotto****Collegamento di campo con tecnologia a molla autobloccante**

La tecnologia a molla autobloccante è un sistema di contatto universale per tutte le comuni tipologie di collegamento conduttori. La sua eccellente flessibilità rende la molla autobloccante un collegamento alternativo particolarmente vantaggioso.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| Tipo       | ZVQ 2.5/1.5                          |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1720700000</a>           |
| Versione   | Accessori, Collegamento trasversale@ |
| GTIN (EAN) | 4008190374006                        |
| CPZ        | 50 Pezzo                             |

**Accessori**  
**ZVQ 2.5/1.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|                     |         |                      |            |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 3 mm    | Larghezza (pollici)  | 0,118 inch |
| Posizione verticale | 4,4 mm  | Altezza (pollici)    | 0,173 inch |
| Profondità          | 47 mm   | Profondità (pollici) | 1,85 inch  |
| Peso netto          | 1,041 g |                      |            |

**Temperature**

|                                        |               |                                        |        |
|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------|
| Temperatura di magazzino, max.         | 40 °C         | Temperatura di magazzino, min.         | 10 °C  |
| Temperatura di magazzino               | 10 °C...40 °C | Temperatura d'esercizio continuo, min. | -50 °C |
| Temperatura d'esercizio continuo, max. | 120 °C        |                                        |        |

**Altri dati tecnici**

|                                  |           |                         |                   |
|----------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------|
| Esecuzione a prova di esplosione | No        | Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
| Tipo di fissaggio                | innestato |                         |                   |

**Dati caratteristici del sistema**

|          |              |
|----------|--------------|
| Versione | per morsetti |
|----------|--------------|

**Dati dei materiali**

|                               |       |        |           |
|-------------------------------|-------|--------|-----------|
| Materiale                     | Wemid | Colori | arancione |
| Classe d'inflammabilità UL 94 | V-0   |        |           |

**Dimensioni**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Passo in mm (P) | 5 mm |
|-----------------|------|

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000489    | ETIM 4.0   | EC000489    |
| ETIM 5.0   | EC000489    | ETIM 6.0   | EC000489    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-40 | eClass 7.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-40 | eClass 9.0 | 27-14-11-40 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-40 |            |             |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                       |                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogo     | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>                                                              |
| Dati ingegneristici   | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                                         |
| Dati ingegneristici   | <a href="#">STEP</a>                                                                             |
| Documentazione utente | <a href="#">Beipackzettel_ZVQ_2.5_1.5.pdf</a><br><a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |