

**SlimFix X**  
**VT SFX 9/24 MC NE WS V0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Come da figura

SlimFix X è un marcatore per conduttori e cavi, esente da alogeni e dal design poco ingombrante. I marcatori possono essere applicati anche dopo il cablaggio del conduttore. Slimfix è un marcatore riconosciuto e approvato per il settore del traffico. Lo strumento SF consente un montaggio facile, anche in presenza di marcatori di piccole dimensioni.

- Materiale esente da alogeni
- Marcatori collaudati ed apprezzati per le applicazioni nel settore del traffico.
- Necessità di fissaggio con fascette serracavo se la sezione del conduttore è maggiore di 16,0 mm<sup>2</sup>
- Marcatori nel collaudato formato MultiCard

**Per simboli speciali:** Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

|                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tipo                  | VT SFX 9/24 MC NE WS V0                                         |
| Nr.Cat.               | <a href="#">1727740001</a>                                      |
| Versione              | SlimFix X, Segnafili e segnacavi, 7 - 40 mm, 24 x 15 mm, bianco |
| GTIN (EAN)            | 4008190382414                                                   |
| CPZ                   | 320 Pezzo                                                       |
| stampante compatibile | <a href="#">1324380000</a>                                      |

## SlimFix X VT SFX 9/24 MC NE WS V0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

|                     |        |                      |            |
|---------------------|--------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 15 mm  | Larghezza (pollici)  | 0,591 inch |
| Posizione verticale | 24 mm  | Altezza (pollici)    | 0,945 inch |
| Profondità          | 0,5 mm | Profondità (pollici) | 0,02 inch  |
| Peso netto          | 0,65 g |                      |            |

### Dati generali

|                               |                                  |                                                                 |              |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Alogeni                       | No                               | Campo delle temperature di impiego                              | -50...120 °C |
| Classe d'inflammabilità UL 94 | V-0                              | Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 9            |
| Colori                        | bianco                           | Dimensioni del campo di siglatura                               | 23.9 x 9 mm  |
| Industrie consigliate         | Trasporti, Macchine              | Larghezza                                                       | 15 mm        |
| Materiale                     | poliammide 66                    | Tipo di stampa                                                  | Neutro       |
| Versione                      | Montaggio con fascette serracavo |                                                                 |              |

### Segnafili e segnacavi

|                                       |                     |                                       |                    |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Alogeni                               | No                  | Diametro esterno conduttore           | 7 - 40 mm          |
| Diametro esterno del conduttore, max. | 40 mm               | Diametro esterno del conduttore, min. | 7 mm               |
| Sezione di collegamento cavo, max.    | 500 mm <sup>2</sup> | Sezione di collegamento cavo, min.    | 16 mm <sup>2</sup> |

### Classificazioni

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001530    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

### Approvazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### Downloads

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                   |
| Dati ingegneristici | <a href="#">STEP</a>                           |
| Software            | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |

**SlimFix X**  
**VT SFX 9/24 MC NE WS V0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

