

**VG K (pressacavo standard in plastica)
VG M40 - K 68****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Pressacavi che rispondono all'elevato grado di protezione
IP 68.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VG M40 - K 68
Nr.Cat.	1772330000
Versione	VG K (pressacavo standard in plastica), Pressacavo, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
GTIN (EAN)	4032248129997
CPZ	10 Pezzo

VG K (pressacavo standard in plastica)
VG M40 - K 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Lunghezza	69,5 mm	Lunghezza (pollici)	2,736 inch
Peso netto	76 g		

Dati Generali

Apertura della chiave 1	53 mm	Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-30 °C	Classe d'infiammabilità UL 94	V-2
Coppia di serraggio controdata, max.	8,5 Nm	Coppia di serraggio controdata, min.	7,5 Nm
Coppia di serraggio dado esagonale cieco, max.	13 Nm	Coppia di serraggio dado esagonale cieco, min.	12 Nm
Coppia di serraggio supporto, max.	8,5 Nm	Coppia di serraggio supporto, min.	7,5 Nm
Diametro cavo, esterno, max.	32 mm	Diametro cavo, esterno, min.	22 mm
Filettatura (esterna)	M 40	Grado di protezione	IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Inserto di tenuta stagna	CR
Lunghezza filettatura	18 mm	Materiale	poliammide 6
Norme	DIN EN 62444, EN 62444, IEC 62444	Passo del filetto	1,5 mm
Pressacavi	metrico		

Numeri certificati pressacavo

Numero del certificato pressacavo (GERMLLOYD)	E-14046	Numero del certificato pressacavo (cULus)	E-199260
Numero del certificato pressacavo (UL)	E-199260	Numero del certificato pressacavo (CSA)	115116

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Approvazioni

Omologazioni

ROHS Conforme**Downloads**

Brochure/Catalogo	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dati ingegneristici	EPLAN.WSCAD
Dati ingegneristici	STEP