

**VG EMV GEN 1 (pressacavo EMC con gabbia di serraggio)  
VG M25 - MS 1/EMV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Simile alla figura**



Produktabbildung

Pressacavi in ottone per la schermatura di frequenze di disturbo fino a 100 dB. La molla senza fine garantisce un contatto sicuro dello schermo del cavo

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | VG M25 - MS 1/EMV                                                                                                                                        |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1909520000</a>                                                                                                                               |
| Versione   | VG EMV GEN 1 (pressacavo EMC con gabbia di serraggio), Pressacavo, M 25, 8, OD min. 11 - OD max. 17 mm, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato |
| GTIN (EAN) | 4032248536443                                                                                                                                            |
| CPZ        | 25 Pezzo                                                                                                                                                 |

# VG EMV GEN 1 (pressacavo EMC con gabbia di serraggio) VG M25 - MS 1/EMV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Lunghezza  | 38,7 mm | Lunghezza (pollici) | 1,524 inch |
| Peso netto | 50,64 g |                     |            |

### Conformità ambientale del prodotto

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

### Dati Generali

|                                                |                               |                                                         |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Apertura della chiave 1                        | 27 mm                         | Campo delle temperature di impiego, max.                | 100 °C                        |
| Campo delle temperature di impiego, min.       | -40 °C                        | Coppia di serraggio dado esagonale cieco, max.          | 8 Nm                          |
| Coppia di serraggio dado esagonale cieco, min. | 6 Nm                          | Coppia di serraggio supporto, max.                      | 12 Nm                         |
| Coppia di serraggio supporto, min.             | 9 Nm                          | Diametro cavo, esterno, max.                            | 17 mm                         |
| Diametro cavo, esterno, min.                   | 11 mm                         | Diametro schermo, max.                                  | 17 mm                         |
| Diametro schermo, min.                         | 9,5 mm                        | Filettatura (esterna)                                   | M 25                          |
| Grado di protezione                            | IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K | Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello | IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K |
| Guarnizione                                    | NBR                           | Inserto di tenuta stagna                                | CR                            |
| Lunghezza filettatura                          | 8 mm                          | Materiale                                               | ottone, nichelato             |
| O-ring                                         | NBR                           | Passo del filetto                                       | 1,5 mm                        |
| Pressacavi                                     | metrico                       | morsetto                                                | Poliammide                    |

### Numeri certificati pressacavo

|                                               |          |                                           |          |
|-----------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|----------|
| Numero del certificato pressacavo (GERMLLOYD) | E-14047  | Numero del certificato pressacavo (cULus) | E-199260 |
| Numero del certificato pressacavo (UL)        | E-199260 |                                           |          |

### Classificazioni

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000441    | ETIM 4.0   | EC000441    |
| ETIM 5.0   | EC000441    | ETIM 6.0   | EC000441    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-13 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-09 | eClass 7.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-09 | eClass 9.0 | 27-14-44-32 |
| eClass 9.1 | 27-14-44-32 |            |             |

### Approvazioni

Omologazioni



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### Downloads

|                     |                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogo   | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                              |
| Dati ingegneristici | <a href="#">STEP</a>                                                      |

**VG EMV GEN 1 (pressacavo EMC con gabbia di serraggio)  
VG M25 - MS 1/EMV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**