

**VG K (pressacavo standard in plastica)  
VG M25-K67**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



I pressacavi per l'impiego corretto in ambito industriale soddisfano i massimi requisiti in termini di qualità e di sicurezza; sono disponibili nei materiali poliammide, polistirolo e ottone.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | VG M25-K67                                                                                                      |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1909710000</a>                                                                                      |
| Versione   | VG K (pressacavo standard in plastica),<br>Pressacavo, M 25, 10 mm, OD min. 13 - OD max.<br>18 mm, poliammide 6 |
| GTIN (EAN) | 4032248536634                                                                                                   |
| CPZ        | 25 Pezzo                                                                                                        |

## VG K (pressacavo standard in plastica) VG M25-K67

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Dati tecnici

#### Dimensioni e peso

|            |        |                     |           |
|------------|--------|---------------------|-----------|
| Lunghezza  | 47 mm  | Lunghezza (pollici) | 1,85 inch |
| Peso netto | 24,4 g |                     |           |

#### Dati Generali

|                                                |              |                                                |                                   |
|------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Apertura della chiave 1                        | 33 mm        | Campo delle temperature di impiego, max.       | 100 °C                            |
| Campo delle temperature di impiego, min.       | -20 °C       | Classe d'infiammabilità UL 94                  | V-2                               |
| Coppia di serraggio controdato, max.           | 8,5 Nm       | Coppia di serraggio controdato, min.           | 7,5 Nm                            |
| Coppia di serraggio dado esagonale cieco, max. | 8,5 Nm       | Coppia di serraggio dado esagonale cieco, min. | 7,5 Nm                            |
| Coppia di serraggio supporto, max.             | 8,5 Nm       | Coppia di serraggio supporto, min.             | 7,5 Nm                            |
| Diametro cavo, esterno, max.                   | 18 mm        | Diametro cavo, esterno, min.                   | 13 mm                             |
| Filettatura (esterna)                          | M 25         | Grado di protezione                            | IP67                              |
| Inserto di tenuta stagna                       | NBR          | Lunghezza filettatura                          | 10 mm                             |
| Materiale                                      | poliammide 6 | Norme                                          | DIN EN 62444, EN 62444, IEC 62444 |
| Passo del filetto                              | 1,5 mm       | Pressacavi                                     | metrico                           |

#### Classificazioni

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000441    | ETIM 4.0   | EC000441    |
| ETIM 5.0   | EC000441    | ETIM 6.0   | EC000441    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-09 | eClass 7.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-09 | eClass 9.0 | 27-14-44-32 |
| eClass 9.1 | 27-14-44-32 |            |             |

#### Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

#### Downloads

|                     |                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogo   | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                              |
| Dati ingegneristici | <a href="#">STEP</a>                                                      |