

**VG K (pressacavo standard in plastica)
VG M40-1/K68****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Pressacavi che rispondono all'elevato grado di protezione
IP 68.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VG M40-1/K68
Nr.Cat.	1909890000
Versione	VG K (pressacavo standard in plastica), Pressacavo, M 40, 10 mm, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
GTIN (EAN)	4032248536818
CPZ	10 Pezzo

VG K (pressacavo standard in plastica)
VG M40-1/K68**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Lunghezza	57 mm	Lunghezza (pollici)	2,244 inch
Peso netto	45,9 g		

Dati Generali

Apertura della chiave 1	46 mm	Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-30 °C	Classe d'inflammabilità UL 94	V-2
Coppia di serraggio controdado, max.	8,5 Nm	Coppia di serraggio controdado, min.	7,5 Nm
Coppia di serraggio dado esagonale cieco, max.	13 Nm	Coppia di serraggio dado esagonale cieco, min.	12 Nm
Coppia di serraggio supporto, max.	8,5 Nm	Coppia di serraggio supporto, min.	7,5 Nm
Diametro cavo, esterno, max.	28 mm	Diametro cavo, esterno, min.	19 mm
Filettatura (esterna)	M 40	Grado di protezione	IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Inserto di tenuta stagna	CR
Lunghezza filettatura	10 mm	Materiale	poliammide 6
Norme	DIN EN 62444, EN 62444, IEC 62444	Nota: grado di protezione	Le applicazioni IP66 sono possibili unicamente con anello di tenuta per collegamenti filettati. Senza anello di tenuta per collegamenti filettati sono possibili solamente applicazioni IP54.
Passo del filetto	1,5 mm	Pressacavi	metrico

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP