


**SlimFix
SF 4.5/21 MC NE GE V2**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Come da figura

SlimFix è un marcatore per conduttori e cavi dal design poco ingombrante. I marcatori possono essere applicati anche dopo il cablaggio del conduttore. Sono composti in materiale esente da alogeni con classificazione d'infiammabilità V0/V2. SlimFix è un tipo di marcatore collaudato ed apprezzato per le applicazioni nel settore del traffico. Lo strumento SF consente un montaggio facile, anche in presenza di marcatori di piccole dimensioni.

- Materiale esente da alogeni
- Classe d'infiammabilità V0/V2
- Marcatori collaudati ed apprezzati per le applicazioni nel settore del traffico.
- Necessità di fissaggio con fascette serracavo se la sezione del conduttore è maggiore di 16,0 mm²
- Marcatori nel collaudato formato MultiCard

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SF 4.5/21 MC NE GE V2
Nr.Cat.	1919000000
Versione	SlimFix, Segnafili e segnacavi, 4.1 - 4.9 mm, 21 x 7.4 mm, giallo
GTIN (EAN)	4032248554928
CPZ	96 Pezzo
stampante compatibile	1324380000

**SlimFix
SF 4.5/21 MC NE GE V2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	7,4 mm	Larghezza (pollici)	0,291 inch
Posizione verticale	21 mm	Altezza (pollici)	0,827 inch
Profondità	6,5 mm	Profondità (pollici)	0,256 inch
Peso netto	0,927 g		

Dati generali

Alogeni	No	Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C
Classe d'inflammabilità UL 94	V-2	Colori	giallo
Dimensioni del campo di siglatura	21 x 7.4 mm	Industrie consigliate	Trasporti, Macchine
Larghezza	7,4 mm	Materiale	poliammide 66
Tipo di stampa	Neutro		

Segnafile e segnacavi

Alogeni	No	Diametro esterno conduttore	4.1 - 4.9 mm
Diametro esterno del conduttore, max.	4,9 mm	Diametro esterno del conduttore, min.	4,1 mm
Sezione di collegamento cavo, max.	6 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	4 mm ²

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-03
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dati ingegneristici	STEP
Software	M-Print PRO configuration file

**SlimFix
SF 4.5/21 MC NE GE V2**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

