

**DAE (elemento di ventilazione)  
DAE M12 SS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Elementi di compensazione della pressione provvedono ad una buona areazione della custodia evitando la formazione di condensa - e ciò mantenendo il grado di protezione IP.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | DAE M12 SS                                                                                                           |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1868550000</a>                                                                                           |
| Versione   | DAE (elemento di ventilazione), Elemento di compensazione, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, Acciaio inox 1.4305 (303) |
| GTIN (EAN) | 4032248440405                                                                                                        |
| CPZ        | 10 Pezzo                                                                                                             |

## DAE (elemento di ventilazione) DAE M12 SS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Lunghezza  | 21,1 mm | Lunghezza (pollici) | 0,831 inch |
| Peso netto | 15,2 g  |                     |            |

### Dati Generali

|                                          |                                                        |                                                         |                           |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Apertura della chiave 1                  | 17 mm                                                  | Campo delle temperature di impiego, max.                | 105 °C                    |
| Campo delle temperature di impiego, min. | -40 °C                                                 | Coppia di serraggio supporto, max.                      | 1,5 Nm                    |
| Coppia di serraggio supporto, min.       | 1,5 Nm                                                 | Filettatura (esterna)                                   | M 12                      |
| Grado di protezione                      | IP66, IP68, IP69K                                      | Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello | IP66, IP68, IP69K         |
| Lunghezza filettatura                    | 10 mm                                                  | Materiale                                               | Acciaio inox 1.4305 (303) |
| O-ring                                   | NBR                                                    | Passo del filetto                                       | 1,5 mm                    |
| Pressacavi                               | metrico                                                | Punto di entrata dell'acqua                             | > 1,5 bar                 |
| Volume d'aria                            | 0,4 l/min a 0,1 bar ΔP,<br>fino a 5,0 l/min a 1 bar ΔP |                                                         |                           |

### Classificazioni

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000441    | ETIM 4.0   | EC000441    |
| ETIM 5.0   | EC000441    | ETIM 6.0   | EC000814    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 6.2 | 27-14-91-09 |
| eClass 7.1 | 27-14-91-09 | eClass 8.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 9.0 | 27-14-44-25 | eClass 9.1 | 27-14-44-90 |

### Approvazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### Downloads

|                     |                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogo   | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                              |
| Dati ingegneristici | <a href="#">STEP</a>                                                      |

**Foglio dati****DAE (elemento di ventilazione)  
DAE M12 SS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**