

**CableLine  
CLI C 2-6 GE/SW L2 CD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Come da figura

I marcatori per conduttori CLI C vanno montati su conduttori non cablati. Per la siglatura di conduttori con sezioni da 0,5 mm<sup>2</sup> a max. 70 mm<sup>2</sup> sono disponibili quattro formati diversi. I marcatori sono prestampati e pronti per l'uso. Combinando i singoli marcatori è possibile realizzare siglature personalizzate.

- Marcatori chiusi, affidabili e adatti al montaggio su cavi non cablati
- Un profilo speciale flessibile assicura un vasto campo d'applicazione
- Veloci e rapidi da montare, con uno sforzo minimo
- La siglatura è facilitata dagli accessori disponibili
- Siglatura permanente d'alta qualità
- Contrasto elevato per una leggibilità ottimale

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| Tipo       | CLI C 2-6 GE/SW L2 CD                                         |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1871901729</a>                                    |
| Versione   | CableLine, Segnafili e segnacavi, 4 - 10 mm, 6 x 7 mm, giallo |
| GTIN (EAN) | 4032248453276                                                 |
| CPZ        | 125 Pezzo                                                     |

**CableLine**  
**CLI C 2-6 GE/SW L2 CD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici**
**Dimensioni e peso**

|                     |         |                      |            |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 7 mm    | Larghezza (pollici)  | 0,276 inch |
| Posizione verticale | 6 mm    | Altezza (pollici)    | 0,236 inch |
| Profondità          | 8 mm    | Profondità (pollici) | 0,315 inch |
| Peso netto          | 0,368 g |                      |            |

**Dati generali**

|                                                                 |                 |                                    |                               |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Alogeni                                                         | Sì              | Campo delle temperature di impiego | -30...80 °C                   |
| Caratteri stampati                                              | Caratteri misti | Classe d'infiammabilità UL 94      | V-0                           |
| Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 4               | Colore stampa                      | Nero                          |
| Colori                                                          | giallo          | Diametro isolamento, max.          | 10 mm                         |
| Larghezza                                                       | 7 mm            | Materiale                          | PVC, flessibile, senza cadmio |
| Orientamento della stampa                                       | orizzontale     | Processo di stampa                 | impresso a caldo              |
| Stampa                                                          | L2              | Tipo di stampa                     | Standard                      |
| Versione                                                        | CD              |                                    |                               |

**Segnafili e segnacavi**

|                                       |                    |                                       |                     |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Alogeni                               | Sì                 | Diametro esterno conduttore           | 4 - 10 mm           |
| Diametro esterno del conduttore, max. | 10 mm              | Diametro esterno del conduttore, min. | 4 mm                |
| Sezione di collegamento cavo, max.    | 16 mm <sup>2</sup> | Sezione di collegamento cavo, min.    | 2,5 mm <sup>2</sup> |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                            |                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dati ingegneristici        | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                         |
| Notifica modifica prodotto | <a href="#">PCN CableLine_DE</a><br><a href="#">PCN CableLine_EN</a> |

**CableLine**  
**CLI C 2-6 GE/SW L2 CD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**



Come da figura