

**TM**  
**TM 1/18 TWIN HF/HB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Siglatura TM/HF Twin sui due lati: 0,22 – 2,5 mm<sup>2</sup>. I segnafile doppi consentono una siglatura del conduttore su due lati. I segnafile possono accogliere due marcatori TM-I 18 in modo da permettere, ad esempio, la lettura delle siglature di ingresso e uscita di un conduttore da un'unica posizione. I segnafile trasparenti esenti da alogeni sono utilizzabili per conduttori con un diametro da 1,3 a 4,0 mm.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | TM 1/18 TWIN HF/HB                                                                                       |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1891780000</a>                                                                               |
| Versione   | TM, Presa per spina x 5 mm, polietilene LD, Colori: trasparente, Diametro esterno conduttore: 2.4 - 4 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248504527                                                                                            |
| CPZ        | 500 Pezzo                                                                                                |

**TM**  
**TM 1/18 TWIN HF/HB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici**
**Dimensioni e peso**

|                     |         |                      |            |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 5 mm    | Larghezza (pollici)  | 0,197 inch |
| Posizione verticale | 18 mm   | Altezza (pollici)    | 0,709 inch |
| Profondità          | 12 mm   | Profondità (pollici) | 0,472 inch |
| Peso netto          | 0,282 g |                      |            |

**Dati generali**

|                               |                     |                                    |             |
|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|
| Alogeni                       | No                  | Campo delle temperature di impiego | -40...80 °C |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | HB                  | Colori                             | trasparente |
| Industrie consigliate         | Trasporti, Macchine | Larghezza                          | 5 mm        |
| Materiale                     | polietilene LD      | Tipo di stampa                     | Neutro      |

**Segnafili e segnacavi**

|                                       |                     |                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Alogeni                               | No                  | Diametro esterno conduttore           | 2,4 - 4 mm          |
| Diametro esterno del conduttore, max. | 4 mm                | Diametro esterno del conduttore, min. | 2,4 mm              |
| Sezione di collegamento cavo, max.    | 2,5 mm <sup>2</sup> | Sezione di collegamento cavo, min.    | 1,5 mm <sup>2</sup> |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001530    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                     |                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN</a> , <a href="#">WSCAD</a> , <a href="#">Zuken E3.S</a> |
| Dati ingegneristici | <a href="#">STEP</a>                                                       |