

TM
TM 0/18 TWIN HF/HB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Siglatura TM/HF Twin sui due lati: 0,22 – 2,5 mm². I segnafile doppi consentono una siglatura del conduttore su due lati. I segnafile possono accogliere due marcatori TM-I 18 in modo da permettere, ad esempio, la lettura delle siglature di ingresso e uscita di un conduttore da un'unica posizione. I segnafile trasparenti esenti da alogeni sono utilizzabili per conduttori con un diametro da 1,3 a 4,0 mm.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TM 0/18 TWIN HF/HB
Nr.Cat.	1891810000
Versione	TM, Presa per spina x 5 mm, polietilene LD, Colori: trasparente, Diametro esterno conduttore: 1.3 - 2.6 mm
GTIN (EAN)	4032248504558
CPZ	500 Pezzo

TM
TM 0/18 TWIN HF/HB
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici
Dimensioni e peso

Larghezza	5 mm	Larghezza (pollici)	0,197 inch
Posizione verticale	18 mm	Altezza (pollici)	0,709 inch
Profondità	10 mm	Profondità (pollici)	0,394 inch
Peso netto	0,278 g		

Dati generali

Alogeni	No	Campo delle temperature di impiego	-40...80 °C
Classe d'infiammabilità UL 94	HB	Colori	trasparente
Industrie consigliate	Trasporti, Macchine	Larghezza	5 mm
Materiale	polietilene LD	Tipo di stampa	Neutro

Segnafili e segnacavi

Alogeni	No	Diametro esterno conduttore	1.3 - 2.6 mm
Diametro esterno del conduttore, max.	2,6 mm	Diametro esterno del conduttore, min.	1,3 mm
Sezione di collegamento cavo, max.	1,5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	0,22 mm ²

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-03
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN , WSCAD , Zuken E3.S
Dati ingegneristici	STEP