

**VG MS (pressacavo standard in ottone)  
VG M32-1/MS68**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Pressacavi che rispondono all'elevato grado di protezione  
IP 68.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | VG M32-1/MS68                                                                                                                                                   |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1909930000</a>                                                                                                                                      |
| Versione   | VG MS (pressacavo standard in ottone),<br>Pressacavo, M 32, 8 mm, OD min. 15 - OD max.<br>21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.),<br>ottone, nichelato |
| GTIN (EAN) | 4032248536856                                                                                                                                                   |
| CPZ        | 10 Pezzo                                                                                                                                                        |

**VG MS (pressacavo standard in ottone)  
VG M32-1/MS68**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|            |        |                     |            |
|------------|--------|---------------------|------------|
| Lunghezza  | 44 mm  | Lunghezza (pollici) | 1,732 inch |
| Peso netto | 79,4 g |                     |            |

**Conformità ambientale del prodotto**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Dati Generali**

|                                                         |                                          |                                                |                                          |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Apertura della chiave 1                                 | 34 mm                                    | Apertura della chiave 2                        | 34 mm                                    |
| Campo delle temperature di impiego, max.                | 100 °C                                   | Campo delle temperature di impiego, min.       | -40 °C                                   |
| Coppia di serraggio dado esagonale cieco, max.          | 18 Nm                                    | Coppia di serraggio dado esagonale cieco, min. | 16 Nm                                    |
| Coppia di serraggio supporto, max.                      | 7 Nm                                     | Coppia di serraggio supporto, min.             | 5 Nm                                     |
| Diametro cavo, esterno, max.                            | 21 mm                                    | Diametro cavo, esterno, min.                   | 15 mm                                    |
| Filettatura (esterna)                                   | M 32                                     | Grado di protezione                            | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) |
| Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) | Guarnizione                                    | NBR                                      |
| Inserto di tenuta stagna                                | CR                                       | Lunghezza filettatura                          | 8 mm                                     |
| Materiale                                               | ottone, nichelato                        | O-ring                                         | NBR                                      |
| Passo del filetto                                       | 1,5 mm                                   | Pressacavi                                     | metrico                                  |
| morsetto                                                | Poliammide                               |                                                |                                          |

**Numeri certificati pressacavo**

|                                               |          |                                           |          |
|-----------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|----------|
| Numero del certificato pressacavo (GERMLLOYD) | E-14047  | Numero del certificato pressacavo (cULus) | E-199260 |
| Numero del certificato pressacavo (UL)        | E-199260 |                                           |          |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000441    | ETIM 4.0   | EC000441    |
| ETIM 5.0   | EC000441    | ETIM 6.0   | EC000441    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-09 | eClass 7.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-09 | eClass 9.0 | 27-14-44-32 |
| eClass 9.1 | 27-14-44-32 |            |             |

**Approvazioni**

Omologazioni

ROHS Conforme**Downloads**

|                     |                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogo   | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                              |
| Dati ingegneristici | <a href="#">STEP</a>                                                      |