

**Serie SAK  
TW RSF3 PA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustrazione del prodotto**

Come da figura

**Klippon® Connect con tecnologia a staffa di serraggio**

L'elevata affidabilità e la varietà delle forme delle morsettiere con collegamento a staffa di serraggio, rendono la progettazione più semplice ed il funzionamento più sicuro. Klippon® Connect offre una risposta garantita ad una vasta gamma di necessità diverse.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | TW RSF3 PA                                                          |
| Nr.Cat.    | <a href="#">3877960000</a>                                          |
| Versione   | Serie SAK, Piastra di separazione, 1.5 mm, beige, Montaggio diretto |
| GTIN (EAN) | 4008190132323                                                       |
| CPZ        | 10 Pezzo                                                            |

**Serie SAK  
TW RSF3 PA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|                     |         |                      |            |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 1,5 mm  | Larghezza (pollici)  | 0,059 inch |
| Posizione verticale | 58 mm   | Altezza (pollici)    | 2,283 inch |
| Profondità          | 51,5 mm | Profondità (pollici) | 2,028 inch |
| Peso netto          | 4,85 g  |                      |            |

**Temperature**

|                                        |               |                                        |        |
|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------|
| Temperatura di magazzinaggio, max.     | 40 °C         | Temperatura di magazzinaggio, min.     | 10 °C  |
| Temperatura di magazzinaggio           | 10 °C...40 °C | Temperatura d'esercizio continuo, min. | -50 °C |
| Temperatura d'esercizio continuo, max. | 100 °C        |                                        |        |

**Altri dati tecnici**

|                         |                   |            |    |
|-------------------------|-------------------|------------|----|
| Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto | bloccabile | Sì |
|-------------------------|-------------------|------------|----|

**Dati caratteristici del sistema**

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Versione | Piastra intermedia |
|----------|--------------------|

**Dati dei materiali**

|                               |               |        |       |
|-------------------------------|---------------|--------|-------|
| Materiale                     | poliammide 66 | Colori | beige |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-2           |        |       |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000886    | ETIM 4.0   | EC000886    |
| ETIM 5.0   | EC000886    | ETIM 6.0   | EC000886    |
| UNSPSC     | 30-21-18-27 | eClass 5.1 | 27-14-11-33 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-33 | eClass 7.1 | 27-14-11-33 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-33 | eClass 9.0 | 27-14-11-92 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-33 |            |             |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Documentazione utente | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
|-----------------------|-------------------------------------------------|