

**SlimFix**  
**SF 4/12 MC NE WS V2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



SlimFix è un marcatore per conduttori e cavi dal design poco ingombrante. I marcatori possono essere applicati anche dopo il cablaggio del conduttore. Sono composti in materiale esente da alogeni con classificazione d'infiammabilità V0/V2. SlimFix è un tipo di marcatore collaudato ed apprezzato per le applicazioni nel settore del traffico. Lo strumento SF consente un montaggio facile, anche in presenza di marcatori di piccole dimensioni.

- Materiale esente da alogeni
- Classe d'infiammabilità V0/V2
- Marcatori collaudati ed apprezzati per le applicazioni nel settore del traffico.
- Necessità di fissaggio con fascette serracavo se la sezione del conduttore è maggiore di 16,0 mm<sup>2</sup>
- Marcatori nel collaudato formato MultiCard

**Per simboli speciali:** Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

|                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                 |
| Tipo                  | SF 4/12 MC NE WS V2                                             |
| Nr.Cat.               | <a href="#">1919600000</a>                                      |
| Versione              | SlimFix, Segnafili e segnacavi, 3.6 - 6 mm, 12 x 5.7 mm, bianco |
| GTIN (EAN)            | 4032248556021                                                   |
| CPZ                   | 128 Pezzo                                                       |
| stampante compatibile | <a href="#">1324380000</a>                                      |

**SlimFix**  
**SF 4/12 MC NE WS V2**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici**
**Dimensioni e peso**

|                     |         |                      |            |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 5,7 mm  | Larghezza (pollici)  | 0,224 inch |
| Posizione verticale | 12 mm   | Altezza (pollici)    | 0,472 inch |
| Profondità          | 6,1 mm  | Profondità (pollici) | 0,24 inch  |
| Peso netto          | 0,641 g |                      |            |

**Dati generali**

|                               |                     |                                                                 |              |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Alogeni                       | No                  | Campo delle temperature di impiego                              | -40...100 °C |
| Classe d'inflammabilità UL 94 | V-2                 | Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 9            |
| Colori                        | bianco              | Dimensioni del campo di siglatura                               | 12 x 5,7 mm  |
| Industrie consigliate         | Trasporti, Macchine | Larghezza                                                       | 5,7 mm       |
| Materiale                     | poliammide 66       | Tipo di stampa                                                  | Neutro       |

**Segnafili e segnacavi**

|                                       |                   |                                       |                     |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Alogeni                               | No                | Diametro esterno conduttore           | 3,6 - 6 mm          |
| Diametro esterno del conduttore, max. | 6 mm              | Diametro esterno del conduttore, min. | 3,6 mm              |
| Sezione di collegamento cavo, max.    | 4 mm <sup>2</sup> | Sezione di collegamento cavo, min.    | 2,5 mm <sup>2</sup> |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001530    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>       |
| Dati ingegneristici | <a href="#">STEP</a>                           |
| Software            | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |

**SlimFix  
SF 4/12 MC NE WS V2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

