

**Accessori**  
**STB 21.6/45 VI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustrazione del prodotto****Cablaggio del trasformatore di corrente e tensione**

I morsetti sezionatori di prova di Weidmüller sono dotati di tecnologia di collegamento a molla e a vite, per permettervi di creare tutti i principali circuiti di conversione per la misurazione di corrente, tensione e potenza, in modo sicuro e sofisticato.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Tipo       | STB 21.6/45 VI             |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1936260000</a> |
| Versione   | Accessori, Presa per spina |
| GTIN (EAN) | 4032248605996              |
| CPZ        | 50 Pezzo                   |

**Accessori**  
**STB 21.6/45 VI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|                     |        |                      |            |
|---------------------|--------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 6,1 mm | Larghezza (pollici)  | 0,24 inch  |
| Posizione verticale | 6,1 mm | Altezza (pollici)    | 0,24 inch  |
| Profondità          | 45 mm  | Profondità (pollici) | 1,772 inch |
| Peso netto          | 3,42 g |                      |            |

**Temperature**

|                                          |        |                                        |        |
|------------------------------------------|--------|----------------------------------------|--------|
| Campo delle temperature di impiego, max. | 100 °C | Temperatura d'esercizio continuo, min. | -50 °C |
| Temperatura d'esercizio continuo, max.   | 100 °C |                                        |        |

**Conformità ambientale del prodotto**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Altri dati tecnici**

|                         |                   |                   |             |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto | Tipo di fissaggio | se avvitato |
| Tipo di montaggio       | se avvitato       |                   |             |

**Dati caratteristici del sistema**

|          |              |
|----------|--------------|
| Versione | per morsetti |
|----------|--------------|

**Dati dei materiali**

|                               |               |        |       |
|-------------------------------|---------------|--------|-------|
| Materiale                     | poliammide 66 | Colori | viola |
| Classe d'inflammabilità UL 94 | V-2           |        |       |

**Dimensioni**

|                                |         |                       |         |
|--------------------------------|---------|-----------------------|---------|
| Quota metrica filetto, esterna | 0 M3.0  | Profondità di innesto | 11,1 mm |
| Sfalsamento TS 35              | 45,5 mm |                       |         |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000897    | ETIM 4.0   | EC000897    |
| ETIM 5.0   | EC000897    | ETIM 6.0   | EC002848    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 6.2 | 27-14-92-14 |
| eClass 7.1 | 27-14-92-14 | eClass 8.1 | 27-14-92-14 |
| eClass 9.0 | 27-14-11-92 | eClass 9.1 | 27-14-11-92 |

**Approvazioni**

Omologazioni



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Accessori**  
**STB 21.6/45 VI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Downloads**

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogo     | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |
| Dati ingegneristici   | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Dati ingegneristici   | <a href="#">STEP</a>                            |
| Documentazione utente | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |