

**RIDERSERIES RCM  
SCM-I CLIP M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustrazione del prodotto**

Leva di tenuta/sgancio per relè RIDERSERIES RCM.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Tipo       | SCM-I CLIP M                       |
| Nr.Cat.    | <a href="#">8869450000</a>         |
| Versione   | RIDERSERIES RCM, Clip di fissaggio |
| GTIN (EAN) | 4032248614301                      |
| CPZ        | 10 Pezzo                           |

**RIDERSERIES RCM  
SCM-I CLIP M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|            |         |
|------------|---------|
| Peso netto | 0,559 g |
|------------|---------|

**Temperature**

|                                |                                          |                                |                |
|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Temperatura d'esercizio , max. | 70 °C                                    | Temperatura d'esercizio , min. | -40 °C         |
| Temperatura di magazzino, max. | 85 °C                                    | Temperatura di magazzino, min. | -40 °C         |
| Umidità                        | 40°C/93% umidità rel.,<br>senza condensa | Temperatura d'esercizio        | -40 °C...70 °C |
| Temperatura di magazzino       | -40 °C...85 °C                           |                                |                |

**Dati generali**

|           |         |        |         |
|-----------|---------|--------|---------|
| Materiale | metallo | Colori | argento |
|-----------|---------|--------|---------|

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 4.0   | EC001456    | ETIM 5.0   | EC002586    |
| ETIM 6.0   | EC002586    | UNSPSC     | 30-21-19-17 |
| eClass 5.1 | 27-37-16-03 | eClass 6.2 | 27-37-16-03 |
| eClass 7.1 | 27-37-92-08 | eClass 8.1 | 27-37-92-08 |
| eClass 9.1 | 27-37-16-92 |            |             |

**Approvazioni**

Omologazioni



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Brochure/Catalogo   | <a href="#">CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN</a> |
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN.WSCAD</a>             |
| Dati ingegneristici | <a href="#">STEP</a>                    |