

**HSS-HF 1/2 8.0-11.0/25Y****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Come da figura



La guaina termoretraibile TwinMark è stampabile su 2 lati e può essere utilizzata per siglare e isolare conduttori e cavi con un diametro compreso tra 1,2 e 24 mm. Il materiale flessibile e termoretraibile consente un montaggio saldo e aderente al conduttore, oltre ad un ingombro ridotto.

**Vantaggi:**

- Applicazione in spazi ristretti
- Stampa su 2 lati per una migliore leggibilità
- Segnafili stampati su supporto continuo
- La termoretrazione può essere effettuata con pistole ad aria calda

Variante senza alogeni TwinMark HSS-HF

Fornitura: su rotolo

**Dati generali per l'ordinazione**

|                       |                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                  | HSS-HF 1/2 8.0-11.0/25Y                                                          |
| Nr.Cat.               | <a href="#">1962010000</a>                                                       |
| Versione              | Segnafili e segnacavi, 8 - 11 mm, 25.4 x 21.1 mm                                 |
| GTIN (EAN)            | 4032248642700                                                                    |
| CPZ                   | 3.000 Pezzo                                                                      |
| stampante compatibile | <a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a> <a href="#">1140490000</a> |

**HSS-HF 1/2 8.0-11.0/25Y****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|                     |         |                      |            |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 21,1 mm | Larghezza (pollici)  | 0,831 inch |
| Posizione verticale | 25,4 mm | Altezza (pollici)    | 1 inch     |
| Profondità          | 0,77 mm | Profondità (pollici) | 0,03 inch  |
| Peso netto          | 0,96 g  |                      |            |

**Dati generali**

|                                                                 |         |                                    |              |
|-----------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|--------------|
| Alogeni                                                         | No      | Campo delle temperature di impiego | -55...105 °C |
| Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 4       | Industrie consigliate              | Trasporti    |
| Larghezza                                                       | 21,1 mm | Materiale                          | Poliolefina  |
| Tipo di stampa                                                  | Neutro  |                                    |              |

**Segnafile e segnacavi**

|                                       |                    |                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Alogeni                               | No                 | Diametro esterno conduttore           | 8 - 11 mm          |
| Diametro esterno del conduttore, max. | 11 mm              | Diametro esterno del conduttore, min. | 8 mm               |
| Sezione di collegamento cavo, max.    | 35 mm <sup>2</sup> | Sezione di collegamento cavo, min.    | 25 mm <sup>2</sup> |
| Temperatura di ritiro consigliata     | 90 °C              | Velocità di calettamento              | 2:1                |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                                                  |                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dati ingegneristici                              | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                                                                                      |
| Dati ingegneristici                              | <a href="#">STEP</a>                                                                                                                          |
| Omologazione/Certificato/Documento di conformità | <a href="#">NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006</a><br><a href="#">BS EN 45545-2 2013+A1 2015</a><br><a href="#">BS EN ISO 4589-2 1999</a> |
| Software                                         | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a>                                                                                                |

**HSS-HF 1/2 8.0-11.0/25Y****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Disegni**