

**Serie W
WSI 25/3 CC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto**Klippon® Connect con tecnologia a staffa di serraggio**

L'elevata affidabilità e la varietà delle forme delle morsettiere con collegamento a staffa di serraggio, rendono la progettazione più semplice ed il funzionamento più sicuro. Klippon® Connect offre una risposta garantita ad una vasta gamma di necessità diverse.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WSI 25/3 CC
Nr.Cat.	1966030000
Versione	Serie W, Morsetto componibile portafusibile, Sezione di dimensionamento: 25 mm ² , Collegamento a vite
GTIN (EAN)	4032248657773
CPZ	4 Pezzo

Serie W
WSI 25/3 CC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	54 mm	Larghezza (pollici)	2,126 inch
Posizione verticale	81 mm	Altezza (pollici)	3,189 inch
Profondità	58 mm	Profondità (pollici)	2,283 inch
Peso	199 g	Peso netto	154,5 g

Temperature

Temperatura di magazzino, max.	40 °C	Temperatura di magazzino, min.	10 °C
Temperatura di magazzino	10 °C...40 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	120 °C		

Altri dati tecnici

Lati aperti	chiuso	Tipo di montaggio	innestabile
-------------	--------	-------------------	-------------

Dati caratteristici del sistema

Versione	Collegamento a vite, Elemento fusibile, in stato chiuso	Coppia di serraggio (vite di serraggio per conduttori in rame)	2...2.5 Nm
Piastra terminale (necessaria)	Sì	Numero di potenziali	1
Numero di piani	1	Numero dei punti di serraggio per piano	2
Numero di potenziali per piano	1	Piani ponticellati internamente	No
Collegamento PE	No	Guida	TS 35
Funzione N	No	Funzione PE	No
Funzione PEN	No		

Dati dei materiali

Materiale	PA 66/6	Colori	Beige scuro
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento	25 mm ²	Tensione nominale	690 V
Tensione impulsiva di dim. rispetto al mors. adiacente	690 V	Corrente nominale	32 A
Corrente con conduttore max.	32 A	Norme	IEC 60947-7-3
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x	0,96 mΩ	Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV
Grado di lordura	3		

Dati dimensionamento secondo CSA

N° certificato (CSA)	238018-1868186	Sezione cavo max (CSA)	3 AWG
Sezione cavo min (CSA)	18 AWG		

Dimensioni

Sfalsamento TS 35	40,5 mm
-------------------	---------

Serie W
WSI 25/3 CC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Morsetti portafusibili**Inserto portafusibile max. 3W per gG/gL max.
1,2W per aMPortafusibile (portainserito)
orientabile

Potenza dissipata 1 polo; 2 poli; 3 poli

Potenza dissipata consentita per fusibile
con protezione a semiconduttore**Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)**Campo di sezioni, max. 25 mm²

Coppia di serraggio, max. 2,5 Nm

Direzione di collegamento laterale

Numero di collegamenti
2Sezione di collegamento cavo AWG,
min. AWG 18Sezione di collegamento cavo, flessibile
con terminali DIN 46228/1, min. 1,5 mm²Sezione di collegamento cavo, flessibile
con terminali DIN 46228/4, min. 1,5 mm²Sezione di collegamento cavo, flessibile,
min. 1,5 mm²Sezione di collegamento cavo, nucleo
rigido, min. 1,5 mm²Sezione di collegamento, semirigida,
min. 1,5 mm²Campo di sezioni, min. 1,5 mm²

Coppia di serraggio, min. 2 Nm

Lunghezza di spellatura 11 mm

Sezione di collegamento cavo AWG,
max. AWG 4Sezione di collegamento cavo, flessibile
con terminali DIN 46228/1, max. 25 mm²Sezione di collegamento cavo, flessibile
con terminali DIN 46228/4, max. 25 mm²Sezione di collegamento cavo, flessibile,
max. 25 mm²Sezione di collegamento cavo, nucleo
rigido, max. 25 mm²Sezione di collegamento, semirigida,
max. 25 mm²Tipo di collegamento
Collegamento a vite**Classificazioni**

ETIM 3.0 EC000899

ETIM 5.0 EC000899

UNSPSC 30-21-18-01

eClass 7.1 27-14-11-16

eClass 9.0 27-14-11-16

ETIM 4.0 EC000899

ETIM 6.0 EC000899

eClass 6.2 27-14-11-16

eClass 8.1 27-14-11-16

eClass 9.1 27-14-11-16

Approvazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

DownloadsBrochure/Catalogo [CAT 1 TERM 16/17 EN](#)Dati ingegneristici [EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)Dati ingegneristici [STEP](#)Documentazione utente [StorageConditionsTerminalBlocks](#)Omologazione/Certificato/Documento
di conformità [Declaration of conformity](#)

Serie W
WSI 25/3 CC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Disegni**