

**RIDERSERIES RCM  
RCM380024**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto**

Come da figura

Relè standard RIDERSERIES RCM.

- 2, 3 e 4 contatti di scambio
- a richiesta con 4 contatti di scambio dorati
- a scelta bobine AC o DC
- con tasto di prova
- a richiesta con indicatore di stato integrato e/o diodo ad oscillazione libera

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	RCM380024
Nr.Cat.	<a href="#">892160000</a>
Versione	RIDERSERIES RCM, relè, Numero di contatti: 3 contatto di scambio con tasto di prova AgNi 5µm Au, Tensione nominale: 24 V DC, Corrente permanente: 10 A, Collegamento ad innesto
GTIN (EAN)	4032248692675
CPZ	10 Pezzo

**RIDERSERIES RCM  
RCM380024**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dati tecnici**
**Dimensioni e peso**

Larghezza	22,5 mm	Larghezza (pollici)	0,886 inch
Posizione verticale	28 mm	Altezza (pollici)	1,102 inch
Profondità	29 mm	Profondità (pollici)	1,142 inch
Peso netto	30 g		

**Temperature**

Temperatura d'esercizio , max.	70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.	85 °C	Temperatura di magazzinaggio, min.	-40 °C
Umidità	40°C/93% umidità rel., senza condensa	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura di magazzinaggio	-40 °C...85 °C		

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Dati di dimensionamento UL**

N° certificato (cURus) E224238

**Ingresso**

Tensione di comando nominale	24 V DC	Corrente nominale DC	31,3 mA
Potenza nominale	750 mW	Tensione di eccitazione/diseccitazione bobina, tip.	18 V / 2.4 V DC
Resistenza della bobina	777 Ω ± 10 %		

**Uscita**

Tensione di commutazione nominale	240 V AC	Tensione di commutazione AC, max.	400 V
Corrente permanente	10 A	Corrente di punta	20 A / 20 ms
Potenza di commutazione AC (ohmica), max.	2500 VA	Potenza di commutazione DC (ohmica), max.	240 W @ 24 V
Ritardo all'inserzione	≤ 15 ms	Ritardo alla disinserzione	≤ 10 ms
Potenza di commutazione min.	1 mA @ 1 V	Max. frequenza di commutazione con carico nominale	0,1 Hz

**Dati di contatto**

Tipo di contatto	3 contatto di scambio con tasto di prova (AgNi 5µm Au)	Durata meccanica	Bobina DC 30 x 10 <sup>6</sup> cicli di commutazione
------------------	--	------------------	---

**Dati generali**

Tasto di prova	Si (bloccabile)	Indicatore di posizione dell'interruttore meccanico	Si
Colori	trasparente	Classe d'infiammabilità UL 94	V-2

## Foglio dati

### RIDERSERIES RCM RCM380024

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Cordinazione di isolamento

Tensione nominale	250 V	Classe di sovratensione	III
Grado di lordura	2	Gruppo materiali isolanti	IIIa
Grado di protezione	IP20	Potenza dielettrica, Ingresso/Uscita	2,5 KV <sub>eff</sub> / 1 min.
Distanza in aria e superficiale tra ingresso e uscita	≥ 4 mm	Rigidità dielettrica dei contatti adiacenti	2,5 KV <sub>eff</sub> / 1 min.
Rigidità dielettrica del contatto aperto	1,2 kV <sub>eff</sub> / 1 min.	Tensione impulsiva massima	5 kV (1,2/50 µs)

### Ulteriori dettagli sulle approvazioni / norme

Norme	IEC 61810-1	N° certificato (CSA)	249409-2426937
N° certificato (cURus)	E224238		

### Dati di collegamento

Tecnica di collegamento cavi	Collegamento ad innesto
------------------------------	-------------------------

### Classificazioni

ETIM 3.0	EC001437	ETIM 4.0	EC001437
ETIM 5.0	EC001437	ETIM 6.0	EC001437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-37-16-01
eClass 7.1	27-37-16-01	eClass 8.1	27-37-16-01
eClass 9.0	27-37-16-01	eClass 9.1	27-37-16-01

### Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

### Downloads


Dati ingegneristici	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">DE_PA5600_160401_001.pdf</a>

**RIDERSERIES RCM  
RCM380024**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Disegni**


**Schema elettrico**




**Graph**




**Graph**




**Graph**



**Graph**



**Dimensional drawing**




**RIDERSERIES RCM  
RCM380024**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Disegni**

**Miscellaneous**

		
<b>Type</b>		
RIDER Control Multiple		
<b>Type of contact</b>		
2 2CO		
3 3CO		
5 4CO		
<b>Contact material</b>		
7 AgNi 90/10 with test button		
8 AgNi 90/10 hgp, with test button		
		<b>with with LED</b>
		<b>Coil voltage LED + diode</b>
		006 6 V DC L06
		012 12 V DC L12 AB2
		024 24 V DC L24 AC4
		048 48 V DC L48 AE8
		060 60 V DC L60
		110 110 V DC M10 BBO
		220 220 V DC N20
		506 6 V AC R06
		512 12 V AC R12
		524 24 V AC R24
		548 48 V AC R48
		615 115 V AC S15
		730 230 V AC T30
		<b>Type of construction</b>
		0 Standard, 2,8mm Faston

Codici dei modelli