

**Serie SAK  
VH 12.5 SAKK10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustrazione del prodotto**

Come da figura

**Klippon® Connect con tecnologia a staffa di serraggio**

L'elevata affidabilità e la varietà delle forme delle morsettiere con collegamento a staffa di serraggio, rendono la progettazione più semplice ed il funzionamento più sicuro. Klippon® Connect offre una risposta garantita ad una vasta gamma di necessità diverse.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | VH 12.5 SAKK10                                                                                  |
| Nr.Cat.    | <a href="#">9502690000</a>                                                                      |
| Versione   | Serie SAK, Bussola di collegamento, per ponticello di collegamento trasversale, Numero di poli: |
| GTIN (EAN) | 4008190550653                                                                                   |
| CPZ        | 50 Pezzo                                                                                        |

**Serie SAK**  
**VH 12.5 SAKK10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici**
**Dimensioni e peso**

|            |         |                      |            |
|------------|---------|----------------------|------------|
| Profondità | 12,5 mm | Profondità (pollici) | 0,492 inch |
| Peso netto | 2,06 g  |                      |            |

**Temperature**

|                                |               |                                |       |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------|-------|
| Temperatura di magazzino, max. | 40 °C         | Temperatura di magazzino, min. | 10 °C |
| Temperatura di magazzino       | 10 °C...40 °C |                                |       |

**Altri dati tecnici**

|                                  |             |                         |                   |
|----------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| Esecuzione a prova di esplosione | No          | Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
| Tipo di fissaggio                | se avvitato |                         |                   |

**Dati caratteristici del sistema**

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| Versione | per ponticello di collegamento trasversale |
|----------|--------------------------------------------|

**Dati dei materiali**

|           |       |        |        |
|-----------|-------|--------|--------|
| Materiale | Cu Zn | Colori | grigio |
|-----------|-------|--------|--------|

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000489    | ETIM 4.0   | EC000489    |
| ETIM 5.0   | EC000489    | ETIM 6.0   | EC002848    |
| UNSPSC     | 30-21-18-11 | eClass 5.1 | 27-14-11-45 |
| eClass 6.2 | 27-14-92-14 | eClass 7.1 | 27-14-92-14 |
| eClass 8.1 | 27-14-92-14 | eClass 9.0 | 27-14-11-92 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-92 |            |             |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Dati ingegneristici   | <a href="#">STEP</a>                            |
| Documentazione utente | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |