

**Accessori**  
**TS 32X15/LL 2M/ST/ZN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustrazione del prodotto**

Come da figura

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------|
|            |                                                                |
| Tipo       | TS 32X15/LL 2M/ST/ZN                                           |
| Nr.Cat.    | <a href="#">0514400000</a>                                     |
| Versione   | Guida di supporto, TS 32, con asola, acciaio, zincato, cromato |
| GTIN (EAN) | 4008190086152                                                  |
| CPZ        | 2 m                                                            |

## Accessori

### TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

|                     |       |                      |            |
|---------------------|-------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 32 mm | Larghezza (pollici)  | 1,26 inch  |
| Posizione verticale | 33 mm | Altezza (pollici)    | 1,299 inch |
| Profondità          | 15 mm | Profondità (pollici) | 0,591 inch |
| Peso netto          | 667 g |                      |            |

### Guide di supporto

|                         |        |                                                   |                    |
|-------------------------|--------|---------------------------------------------------|--------------------|
| Diametro foro           | 5,2 mm | Diametro foro di equipaggiamento (D)              | 5,2 mm             |
| Distanza foro, centrale | 36 mm  | Distanza intaglio                                 | 11 mm              |
| Foro, sfinestrato       | Sì     | Larghezza intaglio                                | 5,2 mm             |
| Lunghezza intaglio      | 25 mm  | Resistenza al cortocircuito conforme ai cavi E-Cu | 35 mm <sup>2</sup> |
| Spessore                | 1,5 mm |                                                   |                    |

### Classificazioni

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001285    | ETIM 4.0   | EC001285    |
| ETIM 5.0   | EC001285    | ETIM 6.0   | EC001285    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-06-04 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-43 | eClass 7.1 | 27-14-11-43 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-43 | eClass 9.0 | 27-40-06-02 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-02 |            |             |

### Approvazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### Downloads

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogo     | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |
| Dati ingegneristici   | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Dati ingegneristici   | <a href="#">STEP</a>                            |
| Documentazione utente | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |