

**RIDERSERIES RCL**  
**RCL334024**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto**

Come da figura

Relè standard della serie RIDERSERIES RCL

- 1 contatto NA,
- a scelta bobine AC o DC

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |   |
|------------|---|
| Tipo       | RCL334024   |
| Nr.Cat.    | <a href="#">8693280000</a>  |
| Versione   | RIDERSERIES RCL, relè, Numero di contatti: 1 contatto NA AgNi 90/10, Tensione nominale: 24 V DC, Corrente permanente: 16 A, Collegamento ad innesto |
| GTIN (EAN) | 4032248364732   |
| CPZ        | 20 Pezzo  |

**RIDERSERIES RCL  
RCL334024**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|                     |         |                      |            |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 12,7 mm | Larghezza (pollici)  | 0,5 inch   |
| Posizione verticale | 29 mm   | Altezza (pollici)    | 1,142 inch |
| Profondità          | 15,7 mm | Profondità (pollici) | 0,618 inch |
| Peso netto          | 15 g    |                      |            |

**Temperature**

|                                    |  |                                    |                |
|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------|
| Temperatura d'esercizio , max.     | 70 °C                                    | Temperatura d'esercizio , min.     | -40 °C         |
| Temperatura di magazzinaggio, max. | 85 °C                                    | Temperatura di magazzinaggio, min. | -40 °C         |
| Umidità                            | 40°C/93% umidità rel.,<br>senza condensa | Temperatura d'esercizio            | -40 °C...70 °C |
| Temperatura di magazzinaggio       | -40 °C...85 °C                           |                                    |                |

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Dati di dimensionamento UL**

N° certificato (cURus) E224238

**Ingresso**

|                              |               |  |                   |
|------------------------------|---------------|--|-------------------|
| Tensione di comando nominale | 24 V DC       | Corrente nominale DC                                   | 16,7 mA           |
| Potenza nominale             | 500 mW        | Tensione di eccitazione/diseccitazione<br>bobina, tip. | 16.8 V / 2.4 V DC |
| Resistenza della bobina      | 1440 Ω ± 10 % |  |                   |

**Uscita**

|  |  |   |              |
|--|--|---|--------------|
| Tensione di commutazione nominale            | 250 V AC                                   | Tensione di commutazione AC, max.                     | 400 V        |
| Corrente permanente                          | 16 A                                       | Corrente di punta                                     | 30 A / 4 s   |
| Potenza di commutazione AC (ohmica),<br>max. | 4000 VA                                    | Potenza di commutazione DC (ohmica),<br>max.          | 384 W @ 24 V |
| Ritardo all'inserzione                       | ≤ 8 ms                                     | Ritardo alla disinserzione                            | ≤ 6 ms       |
| Potenza di commutazione min.                 | 1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12<br>V, 100 mA @ 5 V | Max. frequenza di commutazione con<br>carico nominale | 0,1 Hz       |

**Dati di contatto**

|                               |                  |   |
|-------------------------------|------------------|---|
| Tipo di contatto              | Durata meccanica | Bobina AC 10 x 10 <sup>6</sup> cicli<br>di commutazione, Bobina<br>DC 30 x 10 <sup>6</sup> cicli di<br>commutazione |
| 1 contatto NA (AgNi<br>90/10) |                  |   |

**Dati generali**

|                |             |  |     |
|----------------|-------------|--|-----|
| Tasto di prova | No          | Indicatore di posizione dell'interruttore<br>meccanico | No  |
| Colori         | trasparente | Classe d'infiammabilità UL 94                          | V-2 |

## Foglio dati

### RIDERSERIES RCL RCL334024

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Cordinazione di isolamento

|   |         |  |                             |
|---|---------|--|-----------------------------|
| Tensione nominale                                     | 250 V   | Classe di sovratensione                  | III                         |
| Grado di lordura                                      | 2       | Gruppo materiali isolanti                | IIIa                        |
| Grado di protezione                                   | IP20    | Potenza dielettrica, Ingresso/Uscita     | 5 kV <sub>eff</sub> / 1 min |
| Distanza in aria e superficiale tra ingresso e uscita | ≥ 10 mm | Rigidità dielettrica del contatto aperto | 1 kV <sub>eff</sub> / 1 min |

### Ulteriori dettagli sulle approvazioni / norme

|                        |                    |                      |                |
|------------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| Norme                  | IEC 61810-1, UL508 | N° certificato (CSA) | 249409-2426937 |
| N° certificato (cURus) | E224238            |                      |                |

### Dati di collegamento

|                              |                         |                 |      |
|------------------------------|-------------------------|-----------------|------|
| Tecnica di collegamento cavi | Collegamento ad innesto | Passo in mm (P) | 5 mm |
|------------------------------|-------------------------|-----------------|------|

### Classificazioni

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001437    | ETIM 4.0   | EC001437    |
| ETIM 5.0   | EC001437    | ETIM 6.0   | EC001437    |
| UNSPSC     | 30-21-19-17 | eClass 5.1 | 27-37-16-01 |
| eClass 6.2 | 27-37-16-01 | eClass 7.1 | 27-37-16-01 |
| eClass 8.1 | 27-37-16-01 | eClass 9.0 | 27-37-16-01 |
| eClass 9.1 | 27-37-16-01 |            |             |

### Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

### Downloads


Dati ingegneristici [EPLAN, WSCAD](#)

**RIDERSERIES RCL**  
**RCL334024**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Disegni**

**Miscellaneous**



Codici dei modelli