


## EMG 37-LG

Codice articolo: 2947051



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2947051>

Custodia per elettronica con piedino per guida EN 50022 per l'inserimento di un c.s., senza morsetti a vite e calotta

### Dati commerciali

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| EAN                         | <br>4 017918 082529 |
| VPE                         | 5 pcs.  |
| Tariffa doganale            | 85472000  |
| Peso lordo pezzi            | 36,68 g   |
| Indicazione pagine catalogo | Pagina 545 (CC-2009)  |

### Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 06.08.2004



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

### Dati tecnici

#### Informazioni generali

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo di custodia   | Moduli vuoti                       |
| Materiale custodia | Policarbonato rinforzato con fibre |
| Colore             | verde                              |

#### Misure/poli

|           |       |
|-----------|-------|
| Lunghezza | 75 mm |
|-----------|-------|

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Altezza di montaggio | 47,5 mm |
| Larghezza            | 37,5 mm |
| N. poli              | 14      |
| Passo                | 5 mm    |

#### Dati tecnici

|  |                    |
|--|--------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio)                                   | -40 °C ... 125 °C  |
| Classe di combustibilità a norma UL 94                             | V0                 |
| Potenza dissipata a 20 °C in posizione d'installazione orizzontale | 1,6 W 1,8 W 7,5 mm |
|  | 1,9 W 2,1 W 15 mm  |
|  | 2,6 W 3,5 W 35 mm  |
|  | 4 W 5,4 W 52 mm    |

#### Dati di collegamento

|   |                     |
|---|---------------------|
| Sezione conduttore rigido min.                | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore rigido max.                | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Sezione conduttore flessibile min.            | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore flessibile max.            | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min. | 24                  |
| Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max. | 12                  |
| Lunghezza di spelatura                        | 8 mm                |

#### Omologazioni



Omologazioni

GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

## Accessori

| Articolo        | Denominazione | Descrizione  |
|-----------------|---------------|--|
| <b>Generale</b> |               |  |
| 2947077         | P 1-EMG 37    | Circuito stampato per il montaggio di componenti elettronici |

|                  |        |   |
|------------------|--------|---|
| <b>Montaggio</b> |        |   |
| 2941510          | EMG-KA | Copertura a vite/morsetti, set composto da 50 strisce per morsetti e aperture a vite, 1 striscia copre 12 morsetti. |


|                  |             |  |
|------------------|-------------|--|
| <b>Siglatura</b> |             |  |
| 2947035          | EMG-GKS 12  | Cartellino di siglatura per apparecchiature, larghezza 12 mm |
| 2947035          | EMG-GKS 12  | Cartellino di siglatura per apparecchiature, larghezza 12 mm |
| 2941594          | EMG-GKS 22  | Cartellino di siglatura per apparecchiature, larghezza 22 mm |
| 2941594          | EMG-GKS 22  | Cartellino di siglatura per apparecchiature, larghezza 22 mm |
| 2947585          | EMG-SGKS 10 | Cartellino di siglatura per apparecchiature, compatto        |
| 2947585          | EMG-SGKS 10 | Cartellino di siglatura per apparecchiature, compatto        |

## Prodotti complementari


| Articolo         | Denominazione       | Descrizione   |
|------------------|---------------------|---|
| <b>Montaggio</b> |                     |   |
| 2947158          | EMG 37-H 7,5MM KLAR | Calotta di protezione, per incapsulamento di protezione da contatto involontario e polvere dei componenti, in versione trasparente: Altezza: 7,5 mm                   |
| 2947161          | EMG 37-H 15MM KLAR  | Calotta di protezione, per incapsulamento di protezione da contatto involontario e polvere dei componenti, in versione trasparente: Altezza: 15 mm, spessore: 37,5 mm |
| 2942768          | EMG 37-H 35MM KLAR  | Calotta di protezione, per incapsulamento di protezione da contatto involontario e polvere dei componenti, in versione trasparente: Altezza: 35 mm, spessore: 37,5 mm |
| 2947174          | EMG 37-H 52MM GN    | Calotta di protezione, per incapsulamento di protezione da contatto involontario e polvere dei componenti, in versione verde. Altezza: 52 mm, spessore: 37,5 mm       |

## Disegni

### Disegno quotato



1 = parte superiore c.s.  
B = larghezza custodia



Passo da 5 mm  
a = superficie equipaggiabile 38 mm nella calotta  
b = superficie equipaggiabile 45 mm nella custodia

**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.