

DT-UFB-V24/S-9-SB

Codice articolo: 2803069



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2803069>

Adattatore con protezione contro le sovratensioni per interfacce V.24.
Collegamento: Maschio – femmina D-SUB 9, in linea



Dati commerciali

EAN	 4 046356 312974
VPE	1
Tariffa doganale	85363010
Peso lordo pezzi	300,55 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 140 (TT-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 04.09.2007



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

Materiale custodia	pressofuso di zinco
Colore	argento/nero
Norme per distanze in aria e superficiali	IEC 60664-1
	VDE 0110-1
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C

Tipo di montaggio	Adattatore specifico e guida 35 mm
Esecuzione	Adattatori intermedi per montaggio su guida
N. poli	9
Grado di protezione	IP20
Direzione di azione	Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & Signal Ground/Shield-Earth Ground
Larghezza	25 mm
Altezza	110 mm
Profondità	63 mm

Circuito di protezione

Classe di prova IEC	B2
	C1
	C2
	C3
Classe requisiti VDE	B2
	C1
	C2
	C3
Massima tensione permanente U_C	15 V DC
	10 V AC
Massima tensione permanente U_c (conduttore-GND)	15 V DC
	10 V AC
Corrente nominale I_N	≤ 1 A (25 °C)
Corrente attiva di esercizio I_C a U_C	≤ 5 μ A (per conduttore)
Corrente conduttori di terra I_{PE}	≤ 1 μ A
Corrente nominale dispersa I_n (8/20) μ s (filo-filo)	≤ 250 A
Corrente nominale dispersa I_n (8/20) μ s (filo-terra)	≤ 250 A
Corrente nominale dispersa I_n (8/20) μ s (filo-GND)	≤ 250 A
Corrente cumulativa (8/20) μ s	5 kA
Corrente ad impulsi nominale I_{an} (10/1000) μ s (filo-filo)	50 A
Corrente ad impulsi nominale I_{an} (10/1000) μ s (filo-terra)	50 A
Corrente ad impulsi nominale I_{an} (10/1000) μ s (filo-GND)	50 A

Corrente ad impulsi nominale I_{an} (10/700) μ s (filo-filo)	50 A
Corrente ad impulsi nominale I_{an} (10/700) μ s (filo-terra)	50 A
Corrente ad impulsi nominale I_{an} (10/700) μ s (filo-GND)	50 A
Limitazione di tensione in uscita a 1KV/ μ s (filo-filo) stat.	≤ 50 V
Limitazione di tensione in uscita a 1KV/ μ s (filo-GND) stat.	≤ 30 V
Tensione residua con I_n (conduttore-conduttore)	≤ 55 V
Tensione residua con I_n (conduttore-GND)	≤ 30 V
Livello di protezione U_p (filo-filo)	≤ 55 V (B2 - 25 A)
	≤ 55 V (C1 - 250 A)
Livello di protezione U_p (filo-terra)	≤ 400 V (B2 - 25 A)
	≤ 450 V (C1 - 250 A)
Livello di protezione U_p (filo-GND)	≤ 30 V (C1 - 250 A)
	≤ 30 V (B2 - 25 A)
Tempo di eccitazione t_A (filo-filo)	≤ 1 ns
Tempo di eccitazione t_A (filo-terra)	≤ 1 ns
	≤ 100 ns
Tempo di eccitazione t_A (schermatura-filo)	≤ 100 ns
Attenuazione d'inserzione aE, simm.	tip. 0,3 dB (≤ 700 kHz / 100 Ω)
	tip. 0,3 dB (≤ 700 kHz / 150 Ω)
Attenuazione d'inserzione aE, asimm.	tip. 0,3 dB (≤ 400 kHz / 100 Ω)
	tip. 0,3 dB (≤ 400 kHz / 150 Ω)
Frequenza limite f_g (3dB), simm. nel sistema a 100 Ω	tip. 2,5 MHz
Frequenza limite f_g (3dB), simm. nel sistema a 150 Ω	tip. 2,5 MHz
Frequenza limite f_g (3dB), asimm. (GND) nel sistema a 100 Ω	tip. 1,3 MHz
Frequenza limite f_g (3dB), asimm. (GND) nel sistema a 150 Ω	tip. 1,3 MHz
Capacità (filo-filo)	tip. 1 nF ($f=1$ MHz / $V_R=0$ V)
Capacità (filo-GND)	tip. 2 nF ($f=1$ MHz / $V_R=0$ V)
Stabilità a corrente impulsiva a norma IEC 61643-21 (filo-filo)	B2 (1 kV / 25 A)
	C1 (500 V / 250 A)

Stabilità a corrente impulsiva a norma IEC 61643-21 (filo-GND)	B2 (1 kV / 25 A)
	C1 (500 V / 250 A)

Dati di collegamento

Collegamento	D-SUB-9
Tipo di collegamento IN	Connettore maschio D-SUB 9
Tipo di collegamento OUT	Connettore femmina D-SUB a 9 poli


Collegamento compensazione potenziale

Collegamento	Connessione cavo/guida di supporto
--------------	------------------------------------

Collegamento circuito di protezione

Norme/Disposizioni	IEC 61643-21
--------------------	--------------

Omologazioni



Omologazioni

GOST

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Accessori


Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
1656233	VS-09-DSUB-20-LI-1,0	Cavo D-SUB confezionato, schermato, 9 poli, flessibile (7 fili), colore cavo RAL 7000 (grigio), grado di protezione IP20, testa 1 con femmina linguetta 1 e uscita cavo diritta, testa 2 con maschio linguetta 1 e uscita cavo diritta, lunghezza: 1 m

Disegni

Disegno quotato



Schema di collegamento



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.