


PT 2+1-S-48DC-ST

Codice articolo: 2839648

La figura illustra la versione PT 2-PE/S-230 AC-ST



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2839648>

Spina di protezione PT con protezione contro le sovratensioni di apparecchiature per alimentazioni, segnalazione ottica di guasto.
Tensione nominale: 48 V AC



Dati commerciali

EAN	 4 017918 193713
VPE	10 pcs.
Tariffa doganale	85363030
Peso lordo pezzi	20,21 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 47 (TT-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 31.12.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Norme

Materiale custodia	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Colore	nero
Grado di protezione	IP20
Esecuzione	Modulo guida bicomponente a innesto
Tipo di montaggio	sull'elemento base

N. poli	2
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C
Scaricatore testabile con CHECKMASTER da versione software:	da rev. soft. 1.00
Direzione di azione	1L-N & N-PE
Larghezza	17,7 mm
Altezza	45 mm
Profondità	52 mm
Unità del passo	1 TE

Circuito di protezione

Classe di prova IEC	III
	T3
Tipo EN	T3
Tensione nominale U_N	48 V DC
Tensione di dimensionamento scaricatore U_C	60 V DC
Corrente nominale I_N	26 A (30 °C)
Corrente attiva di esercizio I_C a U_C	$\leq 10 \mu A$
Corrente conduttori di terra I_{PE}	$\leq 10 \text{ mA}$
Corrente nominale dispersa I_n (8/20) μs	500 A
Corrente dispersa I_{max} (8/20) μs max.	500 A
Impulso combinato U_{OC}	6 kV (a 12 Ω)
Livello di protezione U_P (L-N)	$\leq 120 \text{ V}$
Livello di protezione U_P (L-PE)	$\leq 120 \text{ V}$
Livello di protezione U_P (N-PE)	$\leq 120 \text{ V}$
Tempo di eccitazione t_A	$\leq 1 \text{ ns}$
Prefusibile necessario massimo	25 A (gL)
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta	ottico

Normative

Norme/disposizioni	IEC 61643-1 2005
	EN 61643-11/A11 2007
	BS 6651
	IEEE C62,41
	EN 50082-2

Omologazioni



Omologazioni

CSA, cULus Recognized, GOST

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Siglatura		
0811228	X-PEN 0,35	Penna di siglatura senza cartuccia per la siglatura manuale di cartellini, estremamente resistente allo strofinamento, spessore tratto 0,35 mm
0814717	ZBF 15:SO/CMS	Nastro Zack piatto, bianco
0808668	ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT	Nastro Zack piatto, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 5 mm, Dimensioni campo di siglatura: 5,15 x 5,15 mm
0808707	ZBF 5:SO/CMS	Nastro Zack piatto, bianco, per morsetti con spessore: 5 mm
0808642	ZBF 5:UNBEDRUCKT	Nastro Zack piatto, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 5 mm, Dimensioni campo di siglatura: 5,1 x 5,2 mm
0800763	ZBN 18:SO/CMS	Nastro Zack, bianco, per morsetti con spessore: 18 mm
2809128	ZBN 18:UNBEDRUCKT	Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 18 mm, Dimensioni campo di siglatura: 18 x 5 mm

Disegni

Schema di collegamento



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.