


PT 1X2-24AC-ST

Codice articolo: 2856058

La figura illustra la versione PT 1x2-48DC-ST



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2856058>

Spina di protezione PT con circuito di protez. per un circuito di segnale a 2 fili libero da potenz. di terra. HART compatibile.



Dati commerciali	
EAN	 4 017918 599188
VPE	10 pcs.
Tariffa doganale	85363010
Peso lordo pezzi	15,69 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 89 (TT-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 18.05.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici	
Informazioni generali	
Materiale custodia	PA 6.6
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Colore	nero
Norme per distanze in aria e superficiali	VDE 0110-1
	IEC 60664-1

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C
Tipo di montaggio	sull'elemento base
Esecuzione	Modulo guida bicomponente a innesto
N. poli	2
Grado di protezione	IP20
Direzione di azione	Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/ Shield-Earth Ground
Scaricatore testabile con CHECKMASTER da versione software:	da rev. soft. 1.00
Larghezza	17,7 mm
Altezza	45 mm
Profondità	52 mm
Unità del passo	1 TE

Circuito di protezione

Classe di prova IEC	C1
	C2
	C3
	D1
Classe requisiti VDE	C1
	C2
	C3
	D1
Tensione nominale U_N	24 V AC
Massima tensione permanente U_C	40 V DC
	28 V AC
Massima tensione permanente U_C (conduttore- conduttore)	28 V AC
Massima tensione permanente U_c (conduttore- terra)	40 V DC
Corrente nominale I_N	450 mA (45 °C)
Corrente attiva di esercizio I_C a U_C	$\leq 5 \mu A$
Corrente conduttori di terra I_{PE}	$\leq 2 \mu A$ (collegato direttamente a terra)
	$\leq 1 \mu A$ (BE: 1x2+F)
Corrente nominale dispersa I_n (8/20) μs (filo-filo)	10 kA
Corrente nominale dispersa I_n (8/20) μs (filo-terra)	10 kA
Corrente cumulativa (8/20) μs	20 kA

Corrente dispersa I _{max} (8/20)µs max. (filo-filo)	10 kA
Corrente dispersa I _{max} (8/20)µs max. (filo-terra)	10 kA
Corrente ad impulsi nominale I _{an} (10/1000)µs (filo-filo)	23 A
Corrente atmosferica di prova (10/350) ms µs, picco di corrente I _{imp}	2,5 kA
Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-filo) spike	≤ 55 V
Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-terra) spike	≤ 450 V
	≤ 1 kV (BE: 1x2+F)
Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-filo) stat.	≤ 55 V
Tensione residua con I _n (conduttore-conduttore)	≤ 55 V
Tensione residua con I _{an} (10/1000)µs (conduttore-conduttore)	≤ 65 V
Livello di protezione U _p (filo-filo)	≤ 80 V
Livello di protezione U _p (filo-terra)	≤ 450 V
Tempo di eccitazione t _A (filo-filo)	≤ 1 ns
Tempo di eccitazione t _A (filo-terra)	≤ 100 ns
Attenuazione d'inserzione aE, simm.	0,5 dB (≤1,5 MHz)
Frequenza limite f _g (3dB), simm. nel sistema a 50 Ohm	tip. 8 MHz
Capacità (filo-filo)	1,1 nF
Resistenza in serie	2,2 Ω □ 10% (1-2/5-6/7-8/11-12)
Prefusibile necessario massimo	500 mA
Stabilità a corrente impulsiva a norma IEC 61643-21 (filo-filo)	C2 (10 kV / 5 kA)
Stabilità a corrente impulsiva a norma IEC 61643-21 (filo-terra)	C2 (10 kV / 5 kA)
	D1 (2,5 kA)

Collegamento circuito di protezione

Norme/Disposizioni	IEC 61643-21
	DIN EN 61643-21
	UL 497B

Omologazioni



Omologazioni	GOST, UL Listed
Omologazioni Ex:	cULus Listed, ATEX
Omologazioni richieste:	

Accessori


Articolo	Denominazione	Descrizione
Siglatura		
0811228	X-PEN 0,35	Penna di siglatura senza cartuccia per la siglatura manuale di cartellini, estremamente resistente allo strofinamento, spessore tratto 0,35 mm
0814717	ZBF 15:SO/CMS	Nastro Zack piatto, bianco
0808668	ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT	Nastro Zack piatto, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 5 mm, Dimensioni campo di siglatura: 5,15 x 5,15 mm
0808707	ZBF 5:SO/CMS	Nastro Zack piatto, bianco, per morsetti con spessore: 5 mm
0808642	ZBF 5:UNBEDRUCKT	Nastro Zack piatto, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 5 mm, Dimensioni campo di siglatura: 5,1 x 5,2 mm
0800763	ZBN 18:SO/CMS	Nastro Zack, bianco, per morsetti con spessore: 18 mm
2809128	ZBN 18:UNBEDRUCKT	Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 18 mm, Dimensioni campo di siglatura: 18 x 5 mm

Prodotti complementari

Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
2856126	PT 1X2+F-BE	Elemento base per spina di protezione PT con circuito di protezione per un circuito di segnale a due fili a potenziale di terra zero. Scaricatore a gas integrato come protezione primaria tra GND e PE. Montaggio su NS 35/7,5 e NS 35/15, spessore custodia: 17,5 mm,
2856113	PT 1X2-BE	Elemento base per spina di protezione PT con circuito di protezione per un circuito di segnale a due fili a potenziale di terra zero. Montaggio su NS 35/7,5 e NS 35/15, spessore custodia: 17,5 mm,
Montaggio		
2839295	SSA 3-6	Attacco rapido schermatura per diametro del conduttore 3-6 mm. Cavo di collegamento potenziale: 200 mm, nero
2839512	SSA 5-10	Attacco rapido schermatura per diametro del conduttore 5-10 mm. Cavo di collegamento potenziale: 200 mm, nero


Disegni

Disegno quotato



La figura illustra il modulo completo, costituito da elemento base e spina.

Schema di collegamento



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.