

**RIDERSERIES RCI
RCIKIT 24VAC 2CO LD**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto


Sistema modulare composto da:

- zoccolo portarelè montabile su guida
- LED di indicazione
- leva di tenuta/sgancio
- relè innestabile
- Cartellini di siglatura

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|---|
| Tipo | RCIKIT 24VAC 2CO LD |
| Nr.Cat. | 8871040000 |
| Versione | RIDERSERIES RCI, Accoppiatori a relè, Numero di contatti: 2 Contatto di scambio AgNi 90/10, Tensione nominale: 24 V AC, Corrente permanente: 8 A, Collegamento a vite |
| GTIN (EAN) | 4032248604197 |
| CPZ | 10 Pezzo |

**RIDERSERIES RCI
RCIKIT 24VAC 2CO LD**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Larghezza | 15,8 mm | Larghezza (pollici) | 0,622 inch |
| Posizione verticale | 77 mm | Altezza (pollici) | 3,031 inch |
| Profondità | 70,2 mm | Profondità (pollici) | 2,764 inch |
| Peso netto | 55,12 g | | |

Temperature

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------|----------------|
| Temperatura d'esercizio , max. | 70 °C | Temperatura d'esercizio , min. | -40 °C |
| Temperatura di magazzino, max. | 70 °C | Temperatura di magazzino, min. | -40 °C |
| Umidità | 40°C/93% umidità rel., senza condensa | Temperatura d'esercizio | -40 °C...70 °C |
| Temperatura di magazzino | -40 °C...70 °C | | |

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Ingresso

| | | | |
|------------------------------|--------------|---|-----------------|
| Tensione di comando nominale | 24 V AC | Corrente nominale AC | 31,6 mA |
| Potenza nominale | 0,75 VA | Tensione di eccitazione/diseccitazione bobina, tip. | 18 V / 3.6 V AC |
| Resistenza della bobina | 350 Ω ± 10 % | Indicatore di stato | LED rosso |

Uscita

| | | | |
|---|---|--|--------------|
| Tensione di commutazione nominale | 250 V AC | Tensione di commutazione AC, max. | 400 V |
| Corrente permanente | 8 A | Corrente di punta | 15 A / 4 s |
| Potenza di commutazione AC (ohmica), max. | 2000 VA | Potenza di commutazione DC (ohmica), max. | 192 W @ 24 V |
| Ritardo all'inserzione | ≤ 10 ms | Ritardo alla disinserzione | ≤ 6 ms |
| Potenza di commutazione min. | 1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V | Max. frequenza di commutazione con carico nominale | 0,1 Hz |

Dati di contatto

| | | |
|------------------|------------------------------------|---|
| Tipo di contatto | Durata meccanica | Bobina AC 5 x 10 ⁶ cicli di commutazione, Bobina DC 10 x 10 ⁶ cicli di commutazione |
| | 2 Contatto di scambio (AgNi 90/10) | |

Dati generali

| | | | |
|---|-------|----------------|------|
| Guida | TS 35 | Tasto di prova | No |
| Indicatore di posizione dell'interruttore meccanico | No | Colori | Nero |

Cordinazione di isolamento

| | | | |
|---|-----------------------------|---|--------------------------------|
| Tensione nominale | 250 V | Classe di sovratensione | III |
| Grado di lordura | 2 | Gruppo materiali isolanti | IIIa |
| Grado di protezione | IP20 | Potenza dielettrica, Ingresso/Uscita | 5 kV _{eff} / 1 min |
| Distanza in aria e superficiale tra ingresso e uscita | ≥ 8 mm | Rigidità dielettrica dei contatti adiacenti | 2,5 kV _{eff} / 1 min. |
| Rigidità dielettrica del contatto aperto | 1 kV _{eff} / 1 min | Tensione impulsiva massima | 5 kV (1,2/50 μs) |

Data di creazione 1 agosto 2019 10.08.31 CEST

**RIDERSERIES RCI
RCIKIT 24VAC 2CO LD**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Ulteriori dettagli sulle approvazioni / norme**

| | | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| Norme | DIN EN 50178 | N° certificato (CSA) relè | 249409-2426937 |
| N° certificato (CSA) base | 249409-2295474 | Certificato Nr. (DNVGL) | TAA000011A |
| N° certificato (cURus) relè | E224238 | N° certificato (cURus) base | E223759 |

Dati di collegamento

| | | | |
|--|---------------------|--|-------------------|
| Tecnica di collegamento cavi | Collegamento a vite | Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento | 8 mm |
| Coppia di serraggio, min. | 0,5 Nm | Coppia di serraggio, max. | 0,7 Nm |
| Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento | 2,5 mm ² | Campo di sezioni, min. | 1 mm ² |
| Campo di sezioni, max. | 2,5 mm ² | Sezione di collegamento cavo, rigido, min. | 1 mm ² |
| Sezione di collegamento cavo, rigido, max. | 2,5 mm ² | Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. | 1 mm ² |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. | 2,5 mm ² | Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min. | 1 mm ² |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. | 2,5 mm ² | Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), min. | 1 mm ² |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), max. | 2,5 mm ² | Sezione di collegamento cavo flessibile, 2 conduttori innestabili, min. | 1 mm ² |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile, 2 conduttori innestabili, max. | 1,5 mm ² | Dimensione lama | Gr. PZ1 |

Classificazioni

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001437 | ETIM 4.0 | EC001437 |
| ETIM 5.0 | EC001437 | ETIM 6.0 | EC001437 |
| UNSPSC | 30-21-19-17 | eClass 5.1 | 27-37-16-01 |
| eClass 6.2 | 27-37-16-01 | eClass 7.1 | 27-37-16-01 |
| eClass 8.1 | 27-37-16-01 | eClass 9.0 | 27-37-16-01 |
| eClass 9.1 | 27-37-16-01 | | |

Informazioni sul prodotto

Informazioni sul prodotto IP20 senza conduttore con collegamento a staffa di serraggio completamente aperto.

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Downloads

| | |
|--|--|
| Brochure/Catalogo | CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN |
| Dati ingegneristici | EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S |
| Dati ingegneristici | STEP |
| Omologazione/Certificato/Documento di conformità | DE_PA5600_160414_001.pdf |

Data di creazione 1 agosto 2019 10.08.31 CEST


Versione catalogo 19.07.2019 / Con riserva di modifiche tecniche

**RIDERSERIES RCI
RCIKIT 24VAC 2CO LD**


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni


Schema elettrico




Graph




Graph



Graph



Graph



Disegno quotato

