

**Spine piatte  
LIF 6M638 R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Prese piatte isolate in PVC con spina in rame**

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | LIF 6M638 R                                                                  |
| Nr.Cat.    | <a href="#">9200600000</a>                                                   |
| Versione   | Spine piatte, Giunto isolato, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , giallo |
| GTIN (EAN) | 4032248410446                                                                |
| CPZ        | 100 Pezzo                                                                    |

**Spine piatte**  
**LIF 6M638 R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|            |         |                      |            |
|------------|---------|----------------------|------------|
| Larghezza  | 23,8 mm | Larghezza (pollici)  | 0,937 inch |
| Profondità | 8,2 mm  | Profondità (pollici) | 0,323 inch |
| Peso netto | 1,62 g  |                      |            |

**Giunti**

|                                    |                   |                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| Densità di innesto (d3)            | 0,8 mm            | Diametro collare isolante (D)      | 6,8 mm            |
| Dimensione                         | 6,3 x 0,8 mm      | Dimensione (spina piatta)          | 6,3 x 0,8 mm      |
| Isolamento                         | presente          | Larghezza di innesto (d2)          | 6,3 mm            |
| Lunghezza collare isolante (b)     | 13 mm             | Materiale/plastica                 | PVC               |
| Sezione di collegamento cavo, max. | 6 mm <sup>2</sup> | Sezione di collegamento cavo, min. | 4 mm <sup>2</sup> |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000385    | ETIM 4.0   | EC000385    |
| ETIM 5.0   | EC001059    | ETIM 6.0   | EC000516    |
| UNSPSC     | 23-17-16-04 | eClass 5.1 | 21-04-03-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-04 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-12 | eClass 9.0 | 27-44-03-92 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-90 |            |             |

**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

**Downloads**

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Brochure/Catalogo   | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN</a>                |

**Spine piatte**  
**LIF 6M638 R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

