

AGK 4-UT 16

Codice articolo: 3047125



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=3047125>

Morsetto di derivazione, Collegamento: Connessione a vite,
Sezione: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Larghezza: 8,2 mm,
Altezza: 34,7 mm, Colore: grigio, Tipo di montaggio: sull'elemento base



Dati commerciali

EAN	 4 046356 055895
VPE	50
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	6,01 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 28 (CL-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 01.01.2003



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

Colore	grigio
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Dimensioni

Lunghezza	20,7 mm
Larghezza	8,2 mm

Dati tecnici

Corrente di carico massima	101 A (La massima corrente di carico ammissibile non deve superare la corrente cumulativa di tutti i conduttori collegati.)
Tensione impulsiva di dimensionamento	8 kV
Categoria di sovratensione	III
Gruppo materiale isolante	I
Attacco a norma	IEC/EN 60079-7
Corrente nominale I_N	32 A
Tensione nominale U_N	1000 V
Parete laterale aperta	nein

Dati di collegamento

Sezione conduttore rigido min.	0,14 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	6 mm ²
Sezione conduttore flessibile min.	0,14 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	4 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	26
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	10
2 conduttori stesso diametro, rigidi min.	1 mm ²
2 conduttori stesso diametro, rigidi max.	6 mm ²
2 conduttori stesso diametro, flessibili min.	1 mm ²
2 conduttori stesso diametro, flessibili max.	6 mm ²
Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza di spelatura	14 mm
Filettatura	M5
Coppia min.	0,6 Nm
Coppia max.	0,8 Nm

Omologazioni



Omologazioni

cULus Recognized, GOST

Omologazioni Ex: ATEX, IECEx

Omologazioni richieste:

Disegni

Schema di collegamento



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.