

**THM
THM GEW FLAG 54/8 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Come da figura

La gamma di segnafile e segnacavi Weidmüller offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego spazia dai conduttori più sottili ai cavi con elevato diametro esterno. La gamma dei prodotti include anche sistemi combinati, composti da marcatori singoli, tubetti trasparenti e marcatori montabili con fascette serracavo.

Sono disponibili marcatori aperti e chiusi, stampati o neutri per una siglatura personalizzata. I segnafile Weidmüller, a basse emissioni e privi di alogeni, soddisfano sia le norme europee sia gli standard interni di noti produttori di impianti.

Marcatori per conduttori e cavi - Sono disponibili sistemi per:

- applicazione di marcatori prestampati per soddisfare qualsiasi esigenza di siglatura;
- siglatura con caratteri standard;
- combinazione di caratteri personalizzati e prestampati per formare un codice;
- siglatura personalizzata con laser SMark, PrintJet, plotter MCP Plus, MC-Mobilo, stampanti laser (formato A4), stampanti a trasferimento termico o pennarello STI.

È disponibile una campionatura di segnafile Weidmüller ordinabile con il Nr.Cat. 1640420000.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	THM GEW FLAG 54/8 WS
Nr.Cat.	1107350000
Versione	THM, Segnafile e segnacavi, 1 - 12 mm, 54 x 8 mm, bianco
GTIN (EAN)	4032248882885
CPZ	1 Pezzo

THM
THM GEW FLAG 54/8 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	8 mm	Larghezza (pollici)	0,315 inch
Posizione verticale	54 mm	Altezza (pollici)	2,126 inch
Peso netto	673 g		

Dati generali

Adesivo	Colla al caucciù	Campo delle temperature di impiego	-29...80 °C
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	9
Colori	bianco	Dimensioni del campo di siglatura	21.4 x 8 mm
Larghezza	8 mm	Materiale	tessuto di cotone rivestito in vinile
Numero di marcatori per unità di imballaggio	4.000	Numero per rotolo	4.000
Processo di stampa	Trasferimento termico		

Segnafili e segnacavi

Diametro esterno conduttore	1 - 12 mm	Diametro esterno del conduttore, max.	12 mm
Diametro esterno del conduttore, min.	1 mm	Sezione di collegamento cavo, max.	70 mm²
Sezione di collegamento cavo, min.	0,75 mm²		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	55-12-16-00	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dati ingegneristici	STEP
Software	M-Print PRO configuration file

**THM
THM GEW FLAG 54/8 WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

