


THM
THM WO 50.8/150 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Come da figura

I segnacavi THM WriteOn su bobina sono usati per siglare conduttori e cavi con diametro esterno max. di 36 mm. La striscia adesiva trasparente fissa e protegge la stampa sulla superficie del marcatore.

- Protezione della siglatura contro sporco e abrasioni mediante rivestimento con striscia adesiva trasparente
- Stampa semplice e rapida con stampanti a trasferimento termico di alta qualità

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	THM WO 50.8/150 GE
Nr.Cat.	1109180000
Versione	THM, Segnafili e segnacavi, 8.1 - 39.7 mm, 50.8 x 150 mm, giallo
GTIN (EAN)	4032248885329
CPZ	1 Pezzo
stampante compatibile	2430920000 2448870000

THM
THM WO 50.8/150 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici
Dimensioni e peso

Larghezza	150 mm	Larghezza (pollici)	5,905 inch
Posizione verticale	50,8 mm	Altezza (pollici)	2 inch
Profondità	0,025 mm	Profondità (pollici)	0,001 inch
Peso netto	610 g		

Dati generali

Adesivo	Adesivo di poliacrilato	Alogeni	No
Campo delle temperature di impiego	-40...150 °C	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	4	Colori	giallo
Dimensioni del campo di siglatura	25,4 x 50,8 mm	Larghezza	150 mm
Materiale	Pellicola in poliestere	Numero per rotolo	500
Tipo di stampa	Neutro	Versione	autoadesivo

Segnafili e segnacavi

Alogeni	No	Diametro esterno conduttore	8,1 - 39,7 mm
Diametro esterno del conduttore, max.	39,7 mm	Diametro esterno del conduttore, min.	8,1 mm
Sezione di collegamento cavo, max.	500 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	0,75 mm ²

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dati ingegneristici	STEP
Software	M-Print PRO configuration file

THM
THM WO 50.8/150 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

