

EMG 12-LG/SET

Codice articolo: 2942962

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2942962>

Set di custodia per elettronica, comprendente custodia per elettronica e blocchi di morsetti per circuiti stampati, passo 5

Dati commerciali

| | |
|-----------------------------|---|
| EAN |  4 017918 080921 |
| VPE | 10 pcs. |
| Tariffa doganale | 85369010 |
| Peso lordo pezzi | 25,65 g |
| Indicazione pagine catalogo | Pagina 543 (CC-2009) |

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 06.08.2004



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo di custodia | Moduli vuoti |
| Materiale custodia | Policarbonato rinforzato con fibre |
| Colore | verde |

Misure/poli

| | |
|-----------|-------|
| Lunghezza | 75 mm |
|-----------|-------|

| | |
|----------------------|---------|
| Altezza di montaggio | 47,5 mm |
| Larghezza | 12,5 mm |
| N. poli | 4 |
| Passo | 5 mm |

Dati tecnici

| | |
|--|--------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Potenza dissipata a 20 °C in posizione d'installazione orizzontale | 1,2 W 1,3 W 7,5 mm |
| | 1,3 W 1,5 W 15 mm |
| | 2 W 2,6 W 52 mm |

Omologazioni



Omologazioni GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

| Articolo | Denominazione | Descrizione |
|------------------|---------------|---|
| Generale | | |
| 2947187 | P 1-EMG 12 | Circuito stampato per il montaggio di componenti elettronici |
| Montaggio | | |
| 2941510 | EMG-KA | Copertura a vite/morsetti, set composto da 50 strisce per morsetti e aperture a vite, 1 striscia copre 12 morsetti. |
| Siglatura | | |
| 2947035 | EMG-GKS 12 | Cartellino di siglatura per apparecchiature, larghezza 12 mm |

Prodotti complementari


| Articolo | Denominazione | Descrizione |
|------------------|---------------------|--|
| Montaggio | | |
| 2947116 | EMG 12-H 7,5MM KLAR | Calotta di protezione, per incapsulamento di protezione da contatto involontario e polvere dei componenti, in versione trasparente: Altezza: 7,5 mm, spessore: 12,5 mm |
| 2948296 | EMG 12-H 15MM KLAR | Calotta di protezione, per incapsulamento di protezione da contatto involontario e polvere dei componenti, in versione trasparente: Altezza: 15 mm, spessore: 12,5 mm |
| 2947129 | EMG 12-H 52MM GN | Calotta di protezione, per incapsulamento di protezione da contatto involontario e polvere dei componenti, in versione verde. Altezza: 52 mm, spessore: 12,5 mm |

Set prodotti


| Articolo | Denominazione | Descrizione |
|------------------|---------------|--|
| Allgemein | | |
| 2907910 | EMG 12-LG | Custodia per elettronica con piedino universale senza morsetti a vite e calotta |
| 1711026 | MKDS 3/ 2 | Morsetto per c.s., Corrente nominale: 24 A, Tensione nominale: 400 V, Passo: 5 mm, N. poli: 2, Collegamento: Connessione a vite, Montaggio: Saldatura, Direzione di collegamento conduttore/ scheda: 0 °, Colore: verde, L'articolo può essere allineato con diversi numeri di poli! |

Disegni

Disegno quotato



1 = parte superiore c.s.
 B = larghezza custodia



Passo da 5 mm
 a = superficie equipaggiabile 38 mm nella calotta
 b = superficie equipaggiabile 45 mm nella custodia

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.