

URELG 3

Codice articolo: 2820136

La figura illustra versioni a poli diversi



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2820136>

Morsetti base con attacco a vite per guide di supporto NS 32 e NS 35/7,5, con piastra terminale, per spine ST-REL..., ST-OV... e ST-OE..., 3 poli

Dati commerciali	
EAN	 4 017918 076788
VPE	10 pcs.
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	30,58 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 134 (IF-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 01.01.2003



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici	
Dati generali	
N. poli	3
Tensione nominale U_N	400 V (La tensione viene determinata dalla spina di accoppiamento.)

Corrente nominale I_N	16 A (La corrente viene determinata dalla spina di accoppiamento.)
Colore	grigio
Materiale isolante	PA
Larghezza	20,8 mm
Altezza	42,5 mm
Profondità	112 mm

Dati di collegamento

Sezione conduttore rigido min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	4 mm ²
Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	4 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	24
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	12
Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza di spelatura	9 mm
Filettatura	M3

Omologazioni

Omologazioni

GOST, DNV

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori


Articolo	Denominazione	Descrizione
Montaggio		
1201442	E/UK	Supporto terminale, per montaggio su guida di supporto NS 32 o NS 35/7,5

Ponticelli


2820916	DB 50- 90 BK	Ponticello a filo, Colore: nero
2821180	DB 50- 90 BU	Ponticello a filo, Colore: blu
2820929	DB 50- 90 GY	Ponticello a filo, Colore: grigio

Disegni

Disegno quotato



Disegno schema



1 = spina di accoppiamento

2 = codifica dati

3 = piastra terminale

4 = Morsetto base

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.