

DEK-TR/INV

Codice articolo: 2964319



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2964319>

Modulo invertito. Il modulo è preposto alla conversione dei segnali d'uscite transistor NPN in uscite PNP con interruzione del segnale positivo, così come segnali con interruzione PNP in segnali con commutazione NPN con interruzione del segnale negativo (vedere esempio applicativo).



Dati commerciali

EAN	 4 017918 176068
VPE	10 pcs.
Tariffa doganale	85364190
Peso lordo pezzi	20,59 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 143 (IF-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 02.01.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati tecnici

Range tensione di alimentazione	20 V DC ... 30 V DC (U_V)
Corrente permanente	200 mA
Caduta di tensione residua	< 1 V

Corrente di dispersione	< 1 mA
Frequenza di trasmissione max.	15 kHz

Ingresso NPN/Uscita PNP

Soglia d'inserzione	$V = 24\text{ V}; V - 19\text{ V})$
Soglia di disinserzione	$\geq 15\text{ V (a } U_V = 24\text{ V; } V - 9\text{ V))}$
Valori limiti min.	-2 V
Valori limiti max.	26 V (a $U_V = 24\text{ V; } (U_V + 2\text{ V))$

Ingresso PNP/Uscita NPN

Soglia d'inserzione	> 19 V
Soglia di disinserzione	< 9 V
Valori limiti min.	-2 V
Valori limiti max.	26 V (a $U_V = 24\text{ V; } (U_V + 2\text{ V))$

Dati di collegamento

Sezione conduttore rigido min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	4 mm ²
Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	2,5 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	24
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	12
Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza di spelatura	8 mm
Filettatura	M3

Dati generali

Larghezza	6,2 mm
Altezza	80 mm
Profondità	56 mm
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 70 °C
Posizione d'installazione	A scelta
Indicazione per il montaggio	Affiancabile senza distanza
Norme/Disposizioni	IEC 60664
	isolamento di base
Grado d'inquinamento	2

Categoria di sovratensione	II
Colore	verde
Materiale custodia	Poliammide PA non rinforzato

Omologazioni



Omologazioni



cULus Recognized, GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:


Disegni

Disegno applicazione



A= NPN-Uscita
B = carico

Schema di collegamento



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.