

IPC V 16/ 4-G-10,16

Codice articolo: 1969713

La figura illustra la versione a 5 poli dell'articolo



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1969713>

Pres a base, Corrente nominale: 76 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, N. poli: 4, Passo: 10,16 mm, Colore: verde, Superficie contatti: Argento, Montaggio: Saldatura

Dati commerciali

EAN	 4 017918 946739
VPE	50 pcs.
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	14,68 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 426 (CC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 05.05.2003



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Misure/poli

Lunghezza	13,6 mm
Passo	10,16 mm
Misura a	30,48 mm
N. poli	4
Dimensioni dei codoli	0,8 x 1,2

Distanza codoli	10,16 mm
Diametro foro	1,7 mm

Dati tecnici

Famiglia articolo	IPCV 16/..-G
Gruppo materiale isolante	I
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	8 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2)	8 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)	8 kV
Tensione di dimensionamento (III/2)	1000 V
Tensione di dimensionamento (II/2)	1000 V
Corrente nominale I_N	76 A
Tensione nominale U_N	1000 V
Corrente di carico massima	76 A
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Colore	verde
Tensione nominale UL/CUL Use Group B	300 V
Corrente nominale UL/CUL Use Group B	66 A
Tensione nominale UL/CUL Use Group C	300 V
Corrente nominale UL/CUL Use Group C	66 A
Tensione nominale UL/CUL Use Group D	600 V
Corrente nominale UL/CUL Use Group D	5 A

Omologazioni



Omologazioni

cULus Recognized, GOST, SEV, CCA, IECCE CB Scheme

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
1970016	CS-IPC 16/ 6	Codolo, offre una protezione antitorsione sul c.s. in caso di montaggio manuale
Siglatura		
0805179	SK 10/5:SO	Schede di siglatura, bianco, Tipo di montaggio: Colla, per morsetti con spessore: 10 mm
0803922	SK U/5,0 WH:UNBEDRUCKT	Schede di siglatura, Foglio, bianco, in bianco, siglabile con: Plotter, Office-Drucksysteme, Tipo di montaggio: Colla
Spina/adattatore		
1600027	CP-HCC 4	Linguetta di codifica, Colore: rosso


Disegni

Dima di forat./geometria di pad di saldat.




La figura illustra la variante a 3 poli

Diagramma



Curva di derating per: ISPC 16/...-ST-10,16 con IPCV 16/...-G-10,16

Disegno quotato



La figura illustra la variante a 3 poli

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.