

# GMSTBV 2,5/12-GF-7,62

Codice articolo: 1829251

La figura illustra la versione a 10 poli dell'articolo



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1829251>

Presale base, Corrente nominale: 12 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, N. poli: 12, Passo: 7,62 mm, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno, Montaggio: Saldatura

## Dati commerciali

|                             |                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                         | <br>4 017918 051013 |
| VPE                         | 50 pcs.                                                                                               |
| Tariffa doganale            | 85366990                                                                                              |
| Peso lordo pezzi            | 7,95 g                                                                                                |
| Indicazione pagine catalogo | Pagina 277 (CC-2009)                                                                                  |

## Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS  
dal: 01.01.2003



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

## Dati tecnici

### Misure/poli

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Lunghezza             | 8,6 mm   |
| Passo                 | 7,62 mm  |
| Misura a              | 83,82 mm |
| N. poli               | 12       |
| Dimensioni dei codoli | 1 x 1 mm |
| Diametro foro         | 1,4 mm   |

#### Dati tecnici

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Famiglia articolo                             | GMSTBV 2,5/...-GF |
| Gruppo materiale isolante                     | I                 |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 6 kV              |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 6 kV              |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)  | 6 kV              |
| Tensione di dimensionamento (III/2)           | 630 V             |
| Tensione di dimensionamento (II/2)            | 630 V             |
| Attacco a norma                               | EN-VDE            |
| Corrente nominale $I_N$                       | 12 A              |
| Tensione nominale $U_N$                       | 400 V             |
| Corrente di carico massima                    | 12 A              |
| Materiale isolante                            | PA                |
| Classe di combustibilità a norma UL 94        | V0                |
| Colore                                        | verde             |
| Tensione nominale UL/CUL Use Group B          | 250 V             |
| Corrente nominale UL/CUL Use Group B          | 12 A              |
| Tensione nominale UL/CUL Use Group D          | 300 V             |
| Corrente nominale UL/CUL Use Group D          | 10 A              |

#### Omologazioni



Omologazioni

CSA, cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit  
Fertigungsüberwachung, CCA, IECCEB CB Scheme

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

#### Accessori

| Articolo         | Denominazione | Descrizione                                                                                   |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montaggio</b> |               |                                                                                               |
| 1755477          | MSTB-BL       | Otturatore per la separazione, da innestare sul codolo del polo, in materiale isolante grigio |

#### Spina/adattatore


|         |         |                                                                                                                        |
|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1734401 | CR-MSTB | Staffa di codifica da inserire nella scanalatura della presa base o della spina invertita, in materiale isolante rosso |
|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Prodotti complementari


| Articolo        | Denominazione               | Descrizione                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Generale</b> |                             |                                                                                                                                                                                              |
| 1806106         | FRONT-GMSTB 2,5/12-STF-7,62 | Spina, Corrente nominale: 12 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, N. poli: 12, Passo: 7,62 mm, Tipo di connessione: Connessione a vite, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno |
| 1858866         | GMSTB 2,5/12-STF-7,62       | Spina, Corrente nominale: 12 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, N. poli: 12, Passo: 7,62 mm, Tipo di connessione: Connessione a vite, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno |
| 1847987         | GMVSTBR 2,5/12-STF-7,62     | Spina, Corrente nominale: 12 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, N. poli: 12, Passo: 7,62 mm, Tipo di connessione: Connessione a vite, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno |
| 1848096         | GMVSTBW 2,5/12-STF-7,62     | Spina, Corrente nominale: 12 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, N. poli: 12, Passo: 7,62 mm, Tipo di connessione: Connessione a vite, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno |

#### Disegni

Dima di forat./geometria di pad di saldat.



Disegno quotato



**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.