


PT 2X1+F-BE

Codice articolo: 2856142



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2856142>

Elemento base per spina di protezione PT con circuito di protezione per circuiti di segnale a due conduttori con collegamento a terra su un solo lato. Scaricatore a gas integrato come protezione primaria tra GND e PE. Montaggio su NS 35/7,5 e NS 35/15, spessore custodia: 17,5 mm,

Dati commerciali

EAN	 4 017918 599256
VPE	10 pcs.
Tariffa doganale	85363010
Peso lordo pezzi	45,30 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 89 (TT-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 03.03.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Colore	nero
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C
Tipo di montaggio	Guida di supporto: 35 mm

Esecuzione	Modulo guida bicomponente a innesto
Grado di protezione	IP20
Direzione di azione	Signal Ground/Shield-Earth Ground
Larghezza	17,7 mm
Altezza	89,8 mm
Profondità	52 mm
Unità del passo	1 TE

Circuito di protezione

Limitazione di tensione in uscita a 1KV/ μ s (filo-terra) spike	≤ 600 V
---	--------------

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
Tipo di collegamento IN	Morsetti a vite
Tipo di collegamento OUT	Morsetti a vite
Filettatura	M3
Coppia di serraggio	0,5 Nm
Lunghezza di spelatura	8 mm
Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	2,5 mm ²
Sezione conduttore rigido min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	4 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	24
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	12

Omologazioni



Omologazioni GOST, UL Listed, GL

Omologazioni Ex: cULus Listed

Omologazioni richieste:

Accessori


Articolo	Denominazione	Descrizione
Siglatura		
1051993	B-STIFT	Penna di siglatura, per la siglatura manuale delle strisce ZB in bianco, siglatura resistente a sfregamento e acqua, spessore tratto 0,5 mm
0811228	X-PEN 0,35	Penna di siglatura senza cartuccia per la siglatura manuale di cartellini, estremamente resistente allo strofinamento, spessore tratto 0,35 mm
1050004	ZB 5 :UNBEDRUCKT	Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 5,1 x 10,5 mm
1050305	ZB 5,8:SO/CMS	Nastro Zack, bianco, rosso, ...
2715209	ZB 5,8:UNBEDRUCKT	Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 5,8 mm, Dimensioni campo di siglatura: 5,75 x 10,5 mm
1050415	ZB 5,LGS:L1-N,PE	Nastro Zack, Striscia, bianco, siglato, siglabile con: Plotter, longitudinale: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 5,15 x 10,5 mm
1050295	ZB 5:SO/CMS	Nastro Zack, bianco, per morsetti con spessore: 5 mm
0808642	ZBF 5:UNBEDRUCKT	Nastro Zack piatto, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 5 mm, Dimensioni campo di siglatura: 5,1 x 5,2 mm

Prodotti complementari

Articolo	Denominazione	Descrizione
Montaggio		
2839295	SSA 3-6	Attacco rapido schermatura per diametro del conduttore 3-6 mm. Cavo di collegamento potenziale: 200 mm, nero
2839512	SSA 5-10	Attacco rapido schermatura per diametro del conduttore 5-10 mm. Cavo di collegamento potenziale: 200 mm, nero

Disegni

Disegno quotato



La figura illustra il modulo completo, costituito da elemento base e spina.

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.