


# MCDNV 1,5/ 8-G1-3,5 P26THR

Codice articolo: 1952843

La figura illustra la versione a 10 poli dell'articolo



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1952843>

Presale base, Corrente nominale: 8 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 200 V, N. poli: 8, Passo: 3,5 mm, Colore: nero, Superficie contatti: Stagno, Montaggio: SMD/THT/THR, La lunghezza pin è pari a 26 mm. Le informazioni per l'utente e le proposte di progettazione per la tecnologia Through Hole Reflow sono indicate nella pagina web [www.phoenixcontact.it](http://www.phoenixcontact.it).

## Dati commerciali

|                             |                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                         | <br>4 017918 920050 |
| VPE                         | 50 pcs.                                                                                                |
| Tariffa doganale            | 85366990                                                                                               |
| Peso lordo pezzi            | 4,11 g                                                                                                 |
| Indicazione pagine catalogo | Pagina 171 (CC-2009)                                                                                   |

## Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS  
dal: 01.01.2003



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

## Dati tecnici

### Misure/poli

|           |         |
|-----------|---------|
| Lunghezza | 16 mm   |
| Altezza   | 13,3 mm |
| Passo     | 3,5 mm  |

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Misura a              | 24,5 mm      |
| N. poli               | 8            |
| Dimensioni dei codoli | 0,8 x 0,8 mm |
| Distanza codoli       | 3,50 mm      |
| Diametro foro         | 1,4 mm       |

#### Dati tecnici

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Famiglia articolo                             | MCDNV 1,5/..-G1-THR |
| Gruppo materiale isolante                     | IIIa                |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 2,5 kV              |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 2,5 kV              |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)  | 2,5 kV              |
| Tensione di dimensionamento (III/2)           | 200 V               |
| Tensione di dimensionamento (II/2)            | 250 V               |
| Attacco a norma                               | EN-VDE              |
| Corrente nominale $I_N$                       | 8 A                 |
| Tensione nominale $U_N$                       | 160 V               |
| Corrente di carico massima                    | 8 A (per polo)      |
| Materiale isolante                            | LCP                 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94        | V0                  |
| Colore                                        | nero                |
| Tensione nominale UL/CUL Use Group B          | 150 V               |
| Corrente nominale UL/CUL Use Group B          | 8 A                 |
| Tensione nominale UL/CUL Use Group D          | 150 V               |
| Corrente nominale UL/CUL Use Group D          | 8 A                 |

#### Omologazioni



Omologazioni

cULus Recognized, GOST

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

## Accessori


| Articolo                | Denominazione | Descrizione                                                                                                             |
|-------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Siglatura</b>        |               |                                                                                                                         |
| 0805030                 | SK 3,5/2,8:SO | Schede di siglatura, bianco, Tipo di montaggio: Colla, per morsetti con spessore: 3,5 mm                                |
| <b>Spina/adattatore</b> |               |                                                                                                                         |
| 1734634                 | CP-MSTB       | Profilo di codifica da inserire nella scanalatura della spina o della presa base invertita, in materiale isolante rosso |

## Disegni

Dima di forat./geometria di pad di saldat.



Disegno quotato



**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.