

VAL-MS 320 ST

Codice articolo: 2838843



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2838843>

Scaricatore di sovratensioni tipo 2 con varistore di potenza per elemento base VAL-MS, controllato termicamente, segnalazione ottica di guasto. Esecuzione: 320 V AC



Dati commerciali	
EAN	 4 017918 170813
VPE	10 pcs.
Tariffa doganale	85363030
Peso lordo pezzi	45,65 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 30 (TT-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 03.05.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici	
Classi di prova	
Materiale custodia	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Colore	nero

Norme per distanze in aria e superficiali	DIN VDE 0110-1
	IEC 60664-1
	IEC 61643-1
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	2
Grado di protezione	IP20
Tipo di montaggio	sull'elemento base
Esecuzione	Modulo guida bicomponente a innesto
N. poli	1
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C
Umidità consentita (esercizio)	5 % ... 95 %
Scaricatore testabile con CHECKMASTER da versione software:	da rev. soft. 1.10
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta	ottico
Direzione di azione	1L-N/PE
Larghezza	17,7 mm
Altezza	52,4 mm
Profondità	54,5 mm
Unità del passo	1 TE

Circuito di protezione

Classe di prova IEC	II
	T2
Tipo EN	T2
Tensione nominale U_N	230 V AC
	277 V AC
Tensione di dimensionamento scaricatore U_C	335 V AC
U_T (resistenza TOV)	415 V AC (5 s)
Frequenza nominale f_N	50 Hz (60 Hz)
Corrente conduttori di terra I_{PE}	$\leq 0,32$ mA
Assorbimento di potenza in standby P_C	≤ 110 mW
Corrente dispersa I_{max} (8/20) μ s max.	40 kA
Corrente nominale dispersa I_n (8/20) μ s	20 kA
Corrente atmosferica di prova (10/350) ms μ s, picco di corrente I_{imp}	3 kA
Assorbimento di energia (2ms) max.	640 J

Livello di protezione U _p	≤ 1,5 kV
Tensione residua	≤ 1,2 kV (a 5 kA:)
	≤ 1,4 kV (a 15 kA:)
	≤ 1,3 kV (a 10 kA:)
	≤ 1,5 kV (con I _n)
	≤ 1,1 kV (a 3 kA:)
Tempo di risposta	≤ 25 ns
Prefusibile max necessario per cablaggio standard	125 A (gG)
Resistenza contro i cortocircuiti I _p con protezione massima (effettiva)	25 kA
Capacità	2,3 nF (tip.)

Normative

Norme/Disposizioni	IEC 61643-1 1998
	DIN EN 61643-11 2002
	UL 1449 ed. 2
	IEEE C62.1 / C62.34 / C62.45

Omologazioni



Omologazioni

cULus Recognized, GOST, KEMA-KEUR, ÖVE, GL, CCA, IECCE
CB Scheme

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
2830443	MPB 18/1-10/1.0.0	Ponticello di cablaggio per moduli con griglia di collegamento da 17,5 mm, monofase, passo 10 con sequenza di contatto 1-0-0.

Ponticelli

2809209	MPB 18/1- 2	Ponticello di cablaggio per moduli con griglia di collegamento da 17,5 mm, monofase, 2 poli
2809212	MPB 18/1- 3	Ponticello di cablaggio per moduli con griglia di collegamento da 17,5 mm, monofase, 3 poli
2809225	MPB 18/1- 4	Ponticello di cablaggio per moduli con griglia di collegamento da 17,5 mm, monofase, 4 poli
2748564	MPB 18/1- 6	Ponticello di cablaggio per moduli con griglia di collegamento da 17,5 mm, monofase, 6 poli
2748577	MPB 18/1- 8	Ponticello di cablaggio per moduli con griglia di collegamento da 17,5 mm, monofase, 8 poli
2748580	MPB 18/1- 9	Ponticello di cablaggio per moduli con griglia di collegamento da 17,5 mm, monofase, 9 poli
2748593	MPB 18/1-12	Ponticello di cablaggio per moduli con griglia di collegamento da 17,5 mm, monofase, 12 poli
2830168	MPB 18/1-20/1.2.5	Ponticello di cablaggio per moduli con griglia di collegamento da 17,5 mm, monofase, passo 20 con sequenza di contatto 1-2-0-0-5
2809238	MPB 18/1-57	Ponticello di cablaggio per moduli con griglia di collegamento da 17,5 mm, monofase, 57 poli
2809241	MPB 18/3- 6	Ponticello di cablaggio per moduli con griglia di collegamento da 17,5 mm, tre fasi, 6 poli
2809283	MPB 18/4- 8	Ponticello di cablaggio per moduli con griglia di collegamento da 17,5 mm, quattro fasi, 8 poli
2809296	MPB 18/4-12	Ponticello di cablaggio per moduli con griglia di collegamento da 17,5 mm, quattro fasi, 12 poli
2818339	MPB F200X16/ 1GS	Ponticello di cablaggio flessibile, diametro 16 mm ² , con capocorda a forcilla su un lato, lunghezza 200 mm
2818342	MPB F400X16/ 1GS	Ponticello di cablaggio flessibile, diametro 16 mm ² , con capocorda a forcilla su un lato, lunghezza 400 mm
2818355	MPB F600X16/ 1GS	Ponticello di cablaggio flessibile, diametro 16 mm ² , con capocorda a forcilla su un lato, lunghezza: 600 mm

Siglatura

1051993	B-STIFT	Penna di siglatura, per la siglatura manuale delle strisce ZB in bianco, siglatura resistente a sfregamento e acqua, spessore tratto 0,5 mm
2749589	ZBN 18,LGS:ERDE	Nastro Zack, Striscia, bianco, siglato, longitudinale: Simbolo di messa a terra, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 18 mm, Dimensioni campo di siglatura: 18 x 5 mm
2749576	ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE	Nastro Zack, Striscia, bianco, siglato, longitudinale: L1, L2, L3, N, GND, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 18 mm, Dimensioni campo di siglatura: 18 x 5 mm
0800763	ZBN 18:SO/CMS	Nastro Zack, bianco, per morsetti con spessore: 18 mm


2809128	ZBN 18:UNBEDRUCKT	Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 18 mm, Dimensioni campo di siglatura: 18 x 5 mm
---------	-------------------	--

Prodotti complementari


Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
2817741	VAL-MS BE	Elemento base per scaricatori tipo 2 della serie VALVETRAB MS. Esecuzione: 1 canali
2817738	VAL-MS BE/FM	Elemento base per scaricatori tipo 2 della serie VALVETRAB MS con contatto FM. Esecuzione: 1 canali

Disegni

Disegno quotato



Schema di collegamento



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.