


PT 4-24DC-ST

Codice articolo: 2839240

La figura illustra la versione PT 4-5 DC-ST



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2839240>

Spina di protezione PT con circuito di protezione per un circuito di segnale a quattro fili a potenziale di terra zero. Tensione nominale: 24 V DC



Dati commerciali

EAN	 4 017918 182786
VPE	10 pcs.
Tariffa doganale	85363010
Peso lordo pezzi	21,78 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 90 (TT-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 18.05.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

Materiale custodia	PA 6.6
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Colore	nero
Norme per distanze in aria e superficiali	VDE 0110-1
	IEC 60664-1
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C

Tipo di montaggio	sull'elemento base
Esecuzione	Modulo guida bicomponente a innesto
Grado di protezione	IP20
Direzione di azione	Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/ Shield-Earth Ground
Scaricatore testabile con CHECKMASTER da versione software:	da rev. soft. 1.00
Larghezza	17,7 mm
Altezza	45 mm
Profondità	52 mm
Unità del passo	1 TE

Circuito di protezione

Classe di prova IEC	C1
	C2
	C3
	D1
Classe requisiti VDE	C1
	C2
	C3
	D1
Tensione nominale U_N	24 V DC
Massima tensione permanente U_C	27 V DC
	19 V AC
Massima tensione permanente U_C (conduttore- conduttore)	27 V DC
	19 V AC
Corrente nominale I_N	2 A (80 °C)
Corrente attiva di esercizio I_C a U_C	$\leq 5 \mu A$
Corrente conduttori di terra I_{PE}	$\leq 4 \mu A$ (PT 4-BE)
	$\leq 1 \mu A$ (PT 4+F-BE)
Corrente nominale dispersa I_n (8/20) μs (filo-filo)	365 A
Corrente nominale dispersa I_n (8/20) μs (filo-terra)	10 kA
Corrente cumulativa (8/20) μs	20 kA
Corrente dispersa I_{max} (8/20) μs max. (filo-filo)	365 A
Corrente dispersa I_{max} (8/20) μs max. (filo-terra)	10 kA

Corrente ad impulsi nominale I_{an} (10/1000) μ s (filo-filo)	67 A
Corrente atmosferica di prova (10/350) ms μ s, picco di corrente I_{imp}	2,5 kA (per conduttore)
Limitazione di tensione in uscita a 1KV/ μ s (filo-filo) spike	≤ 40 V
Limitazione di tensione in uscita a 1KV/ μ s (filo-terra) spike	≤ 450 V (PT 4-BE)
	≤ 1 kV (PT 4+F-BE)
Limitazione di tensione in uscita a 1KV/ μ s (filo-filo) stat.	≤ 40 V
Tensione residua con I_n (conduttore-conduttore)	≤ 60 V
Tensione residua con I_{an} (10/1000) μ s (conduttore-conduttore)	≤ 45 V
Livello di protezione U_p (filo-filo)	≤ 50 V (C1 (500 V/250 A))
Livello di protezione U_p (filo-terra)	≤ 450 V (C2 (10 kV/5 kA) / PT 4-BE)
	≤ 1 kV (C2 (10 kV/5 kA) / PT 4+F-BE)
Tempo di eccitazione t_A (filo-filo)	≤ 1 ns
Tempo di eccitazione t_A (filo-terra)	≤ 1 ns
	≤ 100 ns
Attenuazione d'inserzione aE, simm.	0,1 dB (≤ 1 MHz)
Frequenza limite f_g (3dB), simm. nel sistema a 50 Ohm	tip. 6 MHz
Resistenza in serie	0 Ω (1-2/5-6/7-8/11-12)
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta	nessuna
Stabilità a corrente impulsiva a norma IEC 61643-21 (filo-filo)	C1 (500 V / 250 A)
	C3 (25 A)
Stabilità a corrente impulsiva a norma IEC 61643-21 (filo-terra)	C2 (10 kV / 5 kA)
	D1 (2,5 kA)

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite (insieme all'elemento base)
Tipo di collegamento IN	Sistema di spine PLUGTRAG
Tipo di collegamento OUT	Sistema di spine PLUGTRAG

Collegamento circuito di protezione

Norme/Disposizioni	IEC 61643-21
--------------------	--------------

	DIN EN 61643-21
	UL 497B

Omologazioni



Omologazioni	GOST, UL Listed, GL
Omologazioni Ex:	cULus Listed
Omologazioni richieste:	

Accessori


Articolo	Denominazione	Descrizione
Siglatura		
0811228	X-PEN 0,35	Penna di siglatura senza cartuccia per la siglatura manuale di cartellini, estremamente resistente allo strofinamento, spessore tratto 0,35 mm
0814717	ZBF 15:SO/CMS	Nastro Zack piatto, bianco
0808668	ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT	Nastro Zack piatto, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 5 mm, Dimensioni campo di siglatura: 5,15 x 5,15 mm
0808707	ZBF 5:SO/CMS	Nastro Zack piatto, bianco, per morsetti con spessore: 5 mm
0808642	ZBF 5:UNBEDRUCKT	Nastro Zack piatto, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 5 mm, Dimensioni campo di siglatura: 5,1 x 5,2 mm
0800763	ZBN 18:SO/CMS	Nastro Zack, bianco, per morsetti con spessore: 18 mm
2809128	ZBN 18:UNBEDRUCKT	Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 18 mm, Dimensioni campo di siglatura: 18 x 5 mm

Prodotti complementari


Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
2839415	PT 4+F-BE	Elemento base per la spina di protezione PT con circuito di protezione per un circuito di segnale a quattro conduttori a potenziale di terra zero, scaricatore a gas tra i collegamenti 3-4 (GND) e 9-10, montaggio su NS 35/7,5 e NS 35/15, spessore custodia: 17,5 mm
2839402	PT 4-BE	Elemento base per la spina di protezione PT con circuito di protezione per un circuito di segnale a quattro conduttori a potenziale di terra zero, ponticello tra i collegamenti 3-4 (GND) e 9-10, montaggio su NS 35/7,5 e NS 35/15, spessore custodia: 17,5 mm
Montaggio		
2839295	SSA 3-6	Attacco rapido schermatura per diametro del conduttore 3-6 mm. Cavo di collegamento potenziale: 200 mm, nero
2839512	SSA 5-10	Attacco rapido schermatura per diametro del conduttore 5-10 mm. Cavo di collegamento potenziale: 200 mm, nero

Disegni

Disegno applicazione




Disegno quotato



La figura illustra il modulo completo, costituito da elemento base e spina.

Schema di collegamento



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.