

MKDSP 25/ 5-15,00-F

Codice articolo: 1932520

La figura illustra la versione a 5 poli dell'articolo



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1932520>

Morsetto per c.s., Corrente nominale: 125 A, Tensione nominale: 1000 V, Passo: 15 mm, N. poli: 5, Collegamento: Connessione a vite, Montaggio: Saldatura, Direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, Colore: verde, Il circuito stampato presenta una rientranza nella zona delle flange di fissaggio. Le flange vengono fissate alla custodia dell'apparecchiatura mediante perni supportando in tal modo i MKDSP 25.

Dati commerciali

EAN	 4 017918 902216
VPE	25 pcs.
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	107,22 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 327 (CC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 12.05.2005



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Misure/poli

Lunghezza	31 mm
Passo	15 mm
Misura a	60 mm

N. poli	5
Dimensioni dei codoli	1,2 x 1,2 mm
Diametro foro	1,6 mm
Filettatura	M5
Coppia min.	2,5 Nm
Coppia max.	4,5 Nm

Dati tecnici

Famiglia articolo	MKDSP 25/..-F
Gruppo materiale isolante	I
Tensione di dimensionamento (III/3)	1000 V
Tensione di dimensionamento (III/2)	1000 V
Tensione di dimensionamento (II/2)	1000 V
Attacco a norma	EN-VDE
Corrente nominale I_N	125 A
Sezione nominale	35 mm ²
Corrente di carico massima	125 A ()
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Calibro a tampone	B 7
Lunghezza di spelatura	18 mm
Tensione nominale UL/CUL Use Group B	600 V
Corrente nominale UL/CUL Use Group B	115 A
Tensione nominale UL/CUL Use Group C	600 V
Corrente nominale UL/CUL Use Group C	115 A

Dati di collegamento

Sezione conduttore rigido min.	0,5 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	35 mm ²
Sezione conduttore flessibile min.	0,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	35 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.	1 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.	35 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.	1,5 mm ²

Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.	35 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	20
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	2
2 conduttori stesso diametro, rigidi min.	0,5 mm ²
2 conduttori stesso diametro, rigidi max.	6 mm ²
2 conduttori stesso diametro, flessibili min.	0,5 mm ²
2 conduttori stesso diametro, flessibili max.	6 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica min.	0,5 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica max.	4 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica min.	0,5 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica max.	6 mm ²
AWG secondo UL/CUL min	20
AWG secondo UL/CUL max	2

Omologazioni



Omologazioni

cULus Recognized, GOST, SEV, CCA, IECCE CB Scheme

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Siglatura		
0811192	SK 15/5:UNBEDRUCKT	Schede di siglatura, bianco, in bianco, Tipo di montaggio: Colla, per morsetti con spessore: 15 mm
0811202	ZBF 15:UNBEDRUCKT	Nastro Zack piatto, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, Dimensioni campo di siglatura: 15 x 5,2 mm

Spina/adattatore


0201647	RPS	Spina di riduzione, Colore: grigio
---------	-----	------------------------------------

Utensili


1205079	SZS 1,0X6,5 VDE	Cacciavite, testa a taglio, isolato secondo VDE, dimensioni: 1,0x6,5x150 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento
---------	-----------------	--

Disegni

Dima di forat./geometria di pad di saldat.



Diagramma




Tipo: MKDSP 25/...-15,00

Verifica in conformità a DIN EN 60512-5-2:2003-01

Fattore di riduzione = 1

Numero poli: 5

Disegno quotato



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.