


ISPC 16/ 2-ST-10,16

Codice articolo: 1748545

La figura illustra la variante a 5 poli



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1748545>

Spina, Corrente nominale: 76 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, N. poli: 2, Passo: 10,16 mm, Tipo di connessione: Connessione a molla, Colore: verde, Superficie contatti: Argento

Dati commerciali

EAN	 4 046356 310604
VPE	50
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	17,46 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 418 (CC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 28.08.2007



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Misure/poli

Passo	10,16 mm
Misura a	10,16 mm
N. poli	2
Filettatura	M4
Coppia min.	1,8 Nm

Dati tecnici

Famiglia articolo	ISPC 16/...-ST
Gruppo materiale isolante	I
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	8 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2)	8 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)	6 kV
Tensione di dimensionamento (III/2)	1000 V
Tensione di dimensionamento (II/2)	1000 V
Attacco a norma	EN-VDE
Corrente nominale I_N	76 A
Tensione nominale U_N	1000 V
Sezione nominale	16 mm ²
Corrente di carico massima	76 A (con una sezione conduttore di 16 mm ²)
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Lunghezza di spelatura	18 mm
Tensione nominale UL/CUL Use Group B	600 V
Corrente nominale UL/CUL Use Group B	66 A
Tensione nominale UL/CUL Use Group C	600 V
Corrente nominale UL/CUL Use Group C	66 A

Dati di collegamento

Sezione conduttore rigido min.	0,75 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	16 mm ²
Sezione conduttore flessibile min.	0,75 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	16 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.	0,75 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.	16 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.	0,75 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.	10 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	18
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	4
2 conduttori stesso diametro, rigidi min.	0,75 mm ²

2 conduttori stesso diametro, rigidi max.	6 mm ²
2 conduttori stesso diametro, flessibili min.	0,75 mm ²
2 conduttori stesso diametro, flessibili max.	6 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica min.	0,75 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica min.	0,75 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica max.	4 mm ²
AWG secondo UL/CUL min	20
AWG secondo UL/CUL max	4

Omologazioni



Omologazioni

cULus Recognized, GOST, SEV, CCA, IECCE CB Scheme

Omologazioni richieste:




Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
1207983	CRIMPFOX 16 S	Pinza a crimpare per capocorda fino a 16 mm ²
Spina/adattatore		
1600027	CP-HCC 4	Linguetta di codifica, Colore: rosso


Disegni

Diagramma



Curva di derating per: ISPC 16/..-ST-10,16 con IPCV 16/..-G-10,16

Disegno quotato



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.